

PHILIPS

Stupna svjetiljka
Alpenglow od 60 W, E27,
bez žarulje

myGarden

Bez žarulje

Crna

Otporna na vodu



16497/30/PN



Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo

Ova crna stupna svjetiljka Philips Alpenglow šarmantno će naglasiti vašu stazu. Izrađena je od visokokvalitetnog aluminijskog i otporna je na vremenske nepogode. Sve što trebate učiniti jest uživati u svome vrtu.

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Vrlo kvalitetni aluminij i vrhunska sintetika

Posebne značajke

- Lako postavljanje
- Otporno na vremenske nepogode

Uživajte u životu na otvorenom

- Stvorite elegantnu atmosferu dobrodošlice

Istaknute znač.

Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Izdržljiva je i dugotrajna, pa će osvjetljivati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i vrhunske sintetike.

Lako postavljanje



Montaža rasvjetnog tijela može biti komplicirana, ali prilikom osmišljavanja ove vanjske svjetiljke tvrtke Philips vodilo se računa o tome da montaža bude što jednostavnija. Proizvod se isporučuje sa zvjezdastim ključem koji treba koristiti prilikom montaže.

Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Stvorite elegantnu atmosferu

Ova vanjska zidna svjetiljka dizajnirana je u skladu s najmodernijim trendovima i stilovima te se neprimjetno uklapa u prostor na otvorenom, definirajući ugođaj koji ste oduvijek željeli.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 100 lm/W

Razno

- Stil: Klasično
- Vrsta: Stupne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,454 kg
- Ukupna visina: 899 mm
- Ukupna duljina: 174 mm
- Ukupna širina: 174 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: –
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 60
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696158173
- Neto težina: 1,45 kg
- Bruto težina: 1,71 kg
- Visina: 35,6 cm
- Dužina: 18,6 cm
- Širina: 23,6 cm



Datum izdavanja:
2025-09-20
Verzija: 0.525

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com