

PHILIPS

Uvučena svjetiljka
Fresco od 4,6 W

myGarden

2700 K

Inoks

Otporna na vodu



17289/47/16



Osvijetlite vrt noću

Uvučena reflektorska žarulja myGarden Fresco tvrtke Philips ima predivno LED svjetlo za isticanje značajki vrta ili rasvjetu mračnih područja. Napravljena je od izdržljivog metala, a prilagodljiva glava omogućava usmjeravanje svjetla.

Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije
- LED osvjetljenje visoke kvalitete
- Dug radni vijek – do 10 godina
- Topla bijela svjetlost

Dizajnirana za vaš vrt

- IP23 – otporno na vremenske nepogode

Istaknute znač.

Ušteda energije



Ova štedljiva svjetiljka tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim izvorima, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

LED osvjetljenje visoke kvalitete



LED žarulja priložena uz ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Trenutno se uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

Dug radni vijek



Izvor svjetlosti u koji se možete pouzdati. LED žarulja, koja se isporučuje uz ovu LED svjetiljku tvrtke Philips, trajat će do 10 000 sati (što je ekvivalentno 10 godina na temelju prosječne uporabe od 3 sata dnevno uz najmanje 13 000 ciklusa uključivanja/isključivanja). Doista je ugodna pomisao da nećete morati brinuti o održavanju niti zamjeni žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

Topla bijela svjetlost



Svjetlo može imati različite temperature boje, izražene u jedinicama koje se zovu Kelvin (K). Svjetiljke s niskom vrijednošću u jedinicama Kelvin proizvode toplo, ugodno svjetlo, dok one s višim vrijednostima u jedinicama Kelvin proizvode hladno svjetlo koje potiče na aktivnost. Ova svjetiljka tvrtke Philips pruža toplo bijelo svjetlo za ugodno ozračje.

IP23 – otporno na vremenske nepogode



Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom. Prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova vanjska svjetiljka ima oznaku IP23, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za terasu ili trijem.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Metal

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Definirane svjetlosne zrake: Da
- Integrirane LED: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Temperatura boje: 2700 K

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,160 kg
- Uvučeni dio: 110 mm
- Ukupna visina: 108 mm
- Ukupna duljina: 100 mm
- Ukupna širina: 100 mm
- Ugradbeno udubljenje u stropu: 8.0 cm x 8.0 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela (skriveno): 395
- Količina lumena priložene žarulje: 395
- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 50
- Tehnologija žarulje: LED
- Boja svjetla: topla bijela svjetlost
- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: 5 W
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 5
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718291502876
- Neto težina: 0,16 kg
- Bruto težina: 0,24 kg
- Visina: 10,8 cm
- Dužina: 9,3 cm
- Širina: 10,3 cm



Datum izdavanja:
2025-09-24
Verzija: 0.446

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com