

# PHILIPS

Zidna svjetiljka  
Macaw od 3 W

myGarden

2700 K

Crna

Otporna na vodu



17302/30/16



## Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo

Savršenog oblika kocke, zidna svjetiljka Philips myGarden od brušenog nehrđajućeg čelika vašem vrtном zidu daje dašak modernizma. Područja za druženje oživljava vrlo kvalitetnim svjetlom koje projicira iz velikog prozora.

### Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije
- LED osvjetljenje visoke kvalitete
- Dug radni vijek – do 15 godina
- Topla bijela svjetlost
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

### Dizajnirana za vaš vrt

- IP44 – otporno na vremenske nepogode

# Istaknute znač.

## Ušteda energije



Ova štedljiva svjetiljka tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim izvorima, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

## LED osvjetljenje visoke kvalitete



LED tehnologija integrirana u ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Svjetiljka se trenutno uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

## Dug radni vijek



Izvor svjetlosti u koji se možete pouzdati. Integrirane LED diode, koje se koriste u ovoj LED svjetiljci tvrtke Philips, trajat će do 15.000 sati (što je ekvivalentno 15 godina na temelju prosječne uporabe od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja). Doista je ugodna pomisao da nećete morati brinuti o održavanju niti zamjeni žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

## Topla bijela svjetlost



Svjetlo može imati različite temperature boje, izražene u jedinicama koje se zovu Kelvin (K). Svjetiljke s niskom vrijednošću u jedinicama Kelvin proizvode toplo, ugodno svjetlo, dok one s višim vrijednostima u jedinicama Kelvin proizvode hladno svjetlo koje potiče na aktivnost. Ova svjetiljka tvrtke Philips pruža toplo bijelo svjetlo za ugodno ozračje.

## 5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

## IP44 – otporno na vremenske nepogode



Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips posebno je dizajnirana za vlažna okruženja. Prošla je stroga testiranja kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova vanjska svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Plastika

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da

## Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

## Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,267 kg
- Visina: 13 cm
- Dužina: 12,2 cm
- Širina: 8,5 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

## Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 25.000 sat(i)
- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 31 W
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 270
- Tehnologija žarulje: LED
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: 220-240
- LED: Da
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Snaga žarulje u kompletu: 3 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 1

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718291529378
- Neto težina: 0,27 kg
- Bruto težina: 0,36 kg
- Visina: 14,8 cm
- Dužina: 9,3 cm
- Širina: 13,3 cm



Datum izdavanja:  
2025-03-18  
Verzija: 0.509

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)