

# PHILIPS

Zidna svjetiljka Shovel  
od 42 W, E27, bez žarulje

myGarden

Bez žarulje

Inoks

Otporna na vodu



17335/47/PN



## Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo

Zidna svjetiljka Philips Shovel od nehrđajućeg čelika obogaćuje vaš zid stilom i snagom. Svjetlo usmjerava prema gore i dolje, čime se postiže zadivljujući efekt obasjanog zida. Sve što trebate učiniti jest uživati u svome vrtu.

### **Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.**

- Vrlo kvalitetan nehrđajući čelik i vrhunska sintetika

### **Posebne značajke**

- Lako postavljanje
- Otporno na vremenske nepogode

### **Uživajte u životu na otvorenom**

- Stvorite elegantnu atmosferu dobrodošlice

# Istaknute znač.

## Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Teško se troši i dugo traje, pa će osvjetljivati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog nehrđajućeg čelika i vrhunske sintetike.

## Lako postavljanje



Montaža rasvjetnog tijela može biti komplicirana, ali prilikom osmišljavanja ove vanjske svjetiljke tvrtke Philips vodilo se računa o tome da montaža bude što jednostavnija. Proizvod se isporučuje sa zvjezdastim ključem koji treba koristiti prilikom montaže.

## Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

## Stvorite elegantnu atmosferu

Ova vanjska zidna svjetiljka dizajnirana je u skladu s najmodernijim trendovima i stilovima te se neprimjetno uklapa u prostor na otvorenom, definirajući ugodaj koji ste oduvijek željeli.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Inoks
- Materijal: Nehrđajući čelik

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da

## Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,295 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 14,7 cm
- Širina: 15,5 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

#### Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: –
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 42 W
- IP šifra: IP44

- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696153901
- Neto težina: 0,3 kg
- Bruto težina: 0,4 kg
- Visina: 17,1 cm
- Dužina: 13,6 cm
- Širina: 15,6 cm



Datum izdavanja:  
2025-03-18  
Verzija: 0.402

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)