

# PHILIPS

Stropna svjetiljka  
Moonshine od 28 W, E27,  
bez žarulje

myGarden

Bez žarulje

Antracit

Otporna na vodu



17350/93/PN



## Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo

Vanjska LED zidna svjetiljka Philips Moonshine antracit-sive boje izrađena je od izdržljivog lijevanog aluminijskog aluminija. Minimalističko sjenilo omogućuje raspršivanje jakog svjetla prema naprijed za zidnu i stropnu primjenu.

### **Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.**

- Vrlo kvalitetni aluminij i vrhunska sintetika

### **Posebne značajke**

- Lako postavljanje
- Otporno na vremenske nepogode

### **Uživajte u životu na otvorenom**

- Stvorite elegantnu atmosferu dobrodošlice

# Istaknute znač.

## Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Izdržljiva je i dugotrajna, pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminijskog i vrhunske sintetičke.

## Lako postavljanje



Montaža rasvjetnog tijela može biti komplicirana, ali prilikom osmišljavanja ove vanjske svjetiljke tvrtke Philips vodilo se računa o tome da montaža bude što jednostavnija. Proizvod se isporučuje sa zvjezdastim ključem koji treba koristiti prilikom montaže.

## Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

## Stvorite elegantnu atmosferu

Ova vanjska zidna svjetiljka dizajnirana je u skladu s najmodernijim trendovima i stilovima te se neprimjetno uklapa u prostor na otvorenom, definirajući ugodaj koji ste oduvijek željeli.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Antracit
- Materijal: Aluminijski

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da

## Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,933 kg
- Visina: 8,1 cm
- Dužina: 26 cm
- Širina: 26 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

#### Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: nije primjenjivo
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: –
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 14 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: II. klasa

- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 2

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696158180
- Neto težina: 0,93 kg
- Bruto težina: 1,11 kg
- Visina: 279 mm
- Dužina: 95 mm
- Širina: 274 mm



Datum izdavanja:  
2025-04-11  
Verzija: 0.424

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)