

PHILIPS

Podne reflektorske
svjetiljke s klinom Crust od
3,2 W

myGarden

2700 K

Inoks

Otporna na vodu



17356/47/PO



Osvijetlite vrt noću

Ova čvrsta uvučena reflektorska LED svjetiljka od nehrđajućeg čelika – myGarden Crust tvrtke Philips – osvjetljava staze i automobilske prilaze bez promjene izgleda vašeg vrta. Vrhunski materijali i vrlo kvalitetne LED diode tvrtke Philips gotovo eliminiraju potrebu za održavanjem jednom kada se instaliraju.

Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije
- LED osvjetljenje visoke kvalitete

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Vrlo kvalitetan nehrđajući čelik i vrhunska sintetika

Napredna rasvjeta za korištenje na otvorenom

- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

Posebne značajke

- Lako postavljanje
- IP67 – otporno na vremenske nepogode
- Dug radni vijek

Istaknute znač.

Ušteda energije



Ovo svjetlo tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim izvorima svjetlosti, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

LED osvjetljenje visoke kvalitete

LED žarulja priložena uz ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Trenutno se uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Teško se troši i dugo traje, pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog nehrđajućeg čelika i vrhunske sintetike.

5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

Lako postavljanje



Montaža rasvjetnog tijela može biti komplicirana, ali prilikom osmišljavanja ove vanjske svjetiljke tvrtke Philips vodilo se računa o tome da montaža bude što jednostavnija. Proizvod se isporučuje sa zvjezdastim ključem koji treba koristiti prilikom montaže.

IP67 – otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom. Prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP67, što znači da je zaštićena od kratkotrajnog uranjanja pa je idealna za rasvjetu staza ili automobilskih prilaza. Možete čak i automobilom prijeći preko nje.

Dug radni vijek



Philips LED žarulje u prosjeku traju do 20.000 sati (što u prosjeku odgovara vijeku trajanja od 20 godina uz prosječnu upotrebu od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja).

Specifikacije

Značajke žarulje

- Mogućnost prigušivanja: Ne

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Nehrđajući čelik

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 25.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da
- Solarna energija: Ne

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 112 lm/W

Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Podne reflektorske svjetiljke s klinom
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Potrošnja energije

- Snaga: 3,2 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,334 kg
- Dužina proreza: 10,5 cm
- Širina proreza: 10,5 cm
- Duljina: 12 cm
- Uvučeni dio: 12 mm
- Širina: 12 cm
- Ukupna visina: 126 mm
- Ukupna duljina: 115 mm
- Ukupna širina: 115 mm
- Ugradbeno udubljenje u stropu: 10,5 cm x 10,5 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 350
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Snaga žarulje u kompletu: 3 W
- IP šifra: IP67 | Otpornost na prašinu i otpornost na kratkotrajno uranjanje
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696159019
- Neto težina: 0,33 kg
- Bruto težina: 0,43 kg
- Visina: 12,6 cm
- Dužina: 12,1 cm
- Širina: 12,1 cm



Datum izdavanja:
2025-09-13
Verzija: 0.427

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com