

# PHILIPS

Zidna svjetiljka  
Cistus od 4,5 W

myGarden

2700 K

Inoks

Otporna na vodu



17358/47/PO



## Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo

LED zidna svjetiljka Philips Cistus od nehrđajućeg čelika obogaćuje vaš zid stilom i snagom. Pomoću modernog pravokutnog dizajna, ova svjetiljka usmjerava prekrasno toplo bijelo LED svjetlo prema gore i dolje za svjetlosni efekt raspršenog obasjanog zida.

### Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije
- LED osvjetljenje visoke kvalitete

### Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Vrlo kvalitetan nehrđajući čelik i vrhunska sintetika

### Napredna rasvjeta za korištenje na otvorenom

- Kompatibilna sa zidnim prigušivačima
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

### Posebne značajke

- Lako postavljanje
- Otporno na vremenske nepogode
- Dug radni vijek

# Istaknute znač.

## Ušteda energije



Ovo svjetlo tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim izvorima svjetlosti, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

### LED osvjetljenje visoke kvalitete

LED žarulja priložena uz ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Trenutno se uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

### Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Teško se troši i dugo traje, pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog nehrđajućeg čelika i vrhunske sintetike.

### Kompatibilna sa zidnim prigušivačima



Podesite svjetlosnu jakost ove svjetiljke tvrtke Philips pomoću prigušivača (nije priložen) kako biste stvorili željeni ugođaj u prostoriji, naglasili neku značajku vašeg doma i još mnogo toga.

## 5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

### Lako postavljanje



Montaža rasvjetnog tijela može biti komplicirana, ali prilikom osmišljavanja ove vanjske svjetiljke tvrtke Philips vodilo se računa o tome da montaža bude što jednostavnija. Proizvod se isporučuje sa zvjezdastim ključem koji treba koristiti prilikom montaže.

## Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

### Dug radni vijek



Philips LED žarulje u prosjeku traju do 20.000 sati (što u prosjeku odgovara vijeku trajanja od 20 godina uz prosječnu upotrebu od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja).

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Inoks
- Materijal: Nehrđajući čelik

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da

## Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,689 kg
- Visina: 14 cm
- Dužina: 10,9 cm
- Širina: 11,7 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

## Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 25.000 sat(i)
- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 35 W
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1000 lm
- Tehnologija žarulje: LED
- Boja svjetla: topla bijela svjetlost
- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- LED: Da
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Snaga žarulje u kompletu: 4.5 W
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 4.5 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 2

## Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696159422
- Neto težina: 0,69 kg
- Bruto težina: 0,76 kg
- Visina: 15,6 cm
- Dužina: 11,6 cm
- Širina: 12,6 cm



Datum izdavanja:  
2025-02-18  
Verzija: 0.515

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)