

# PHILIPS

Zidna svjetiljka Serres od  
42 W, E27, bez žarulje

myGarden

Bez žarulje

Crna

Otporna na vodu



17389/30/PN



## Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo

Ova elegantna crna svjetiljka tvrtke Philips legendarnog dizajna izgleda odlično na zidu suvremenog vrta. Izrađena je od visokokvalitetnog aluminija i ima crnu završnu obradu. Sve što trebate učiniti je upaliti svjetlo i uživati u svom vrtu.

### Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- Vrlo kvalitetni aluminij i vrhunska sintetika

### Posebne značajke

- Otporno na vremenske nepogode

### Uživajte u životu na otvorenom

- Stvorite elegantnu atmosferu dobrodošlice

# Istaknute znač.

## Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Izdržljiva je i dugotrajna, pa će osvjetljivati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminijskog i vrhunske sintetičke.

## Stvorite elegantnu atmosferu

Ova vanjska zidna svjetiljka dizajnirana je u skladu s najmodernijim trendovima i stilovima te se neprimjetno uklapa u prostor na otvorenom, definirajući ugodaj koji ste oduvijek željeli.

## Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Aluminij

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da

## Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Vrt i trijem
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,385 kg
- Visina: 17 cm
- Dužina: 18,2 cm
- Širina: 13,3 cm

#### Servis

- Jamstvo: 2 godine

#### Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: -
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 42 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696165911
- Neto težina: 0,39 kg
- Bruto težina: 0,52 kg
- Visina: 14,4 cm
- Dužina: 17,6 cm
- Širina: 19,1 cm



Datum izdavanja:  
2025-03-18  
Verzija: 0.394

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)