

PHILIPS

Zidna svjetiljka
Drosera od 12 W

myGarden


2700 K

Crna

Otporna na vodu



17393/30/PO



Uživajte u predivnom vrtu uz svjetlo

Vanjska LED svjetiljka Drosera tvrtke Philips izrađena je od izdržljivog visokokvalitetnog aluminija u boji antracita. Zbog svog dizajna, može se koristiti i kao zidna i kao stropna svjetiljka. Emitira snažno raspršeno toplo bijelo svjetlo uz koje možete u potpunosti uživati u svom prostoru na otvorenom.

Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Vrlo kvalitetni aluminij i vrhunska sintetika

Napredna rasvjeta za korištenje na otvorenom

- Snažna LED žarulja
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

Posebne značajke

- Otporno na vremenske nepogode
- Dug radni vijek

Istaknute znač.

Ušteda energije



Ovo svjetlo tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim izvorima svjetlosti, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Izdržljiva je i dugotrajna, pa će osvjetljavati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminijskog i vrhunske sintetičke.

Snažna LED žarulja



Vanjska rasvjetna tijela tvrtke Philips upotrebljavaju najmoderniju LED tehnologiju. Ona pruža jaku i dugotrajnu rasvjetu vrhunske kvalitete.

5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

Otporno na vremenske nepogode



Ova svjetiljka tvrtke Philips za uporabu na otvorenom posebno je dizajnirana za vlažna okruženja na otvorenom i prošla je stroge provjere kako bi se potvrdila otpornost na vodu. IP razina opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Dug radni vijek



Philips LED žarulje u prosjeku traju do 20.000 sati (što u prosjeku odgovara vijeku trajanja od 20 godina uz prosječnu upotrebu od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja).

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 25.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Značajke svjetla

- Temperatura boje: 2700 K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 112 lm/W

Razno

- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,565 kg
- Ukupna visina: 190 mm
- Ukupna duljina: 190 mm
- Ukupna širina: 74 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 83
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1200 lm
- Tehnologija žarulje: LED
- Boja svjetla: topla bijela svjetlost
- Mrežno napajanje: 50 Hz
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Snaga žarulje u kompletu: 12 W
- IP šifra: IP44
- Klasa zaštite: II. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696165959
- Neto težina: 0,56 kg
- Bruto težina: 0,66 kg
- Visina: 20,4 cm
- Dužina: 8,6 cm
- Širina: 19,6 cm



Datum izdavanja:
2025-08-02
Verzija: 0.524

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com