

PHILIPS

Zidna svjetiljka Peking od
60 W, E27, bez žarulje

Bez žarulje

Crna

Otporna na vodu

17473/30/PN



Automatsko osvjetljenje za prilazni put kući

Svome dvorištu podarite starinski štih uz ovu crnu zidnu aluminijsku svjetiljku tvrtke Philips. Stakleni difuzor i retro dizajn svjetiljke stvaraju elegantnu atmosferu koja će se savršeno uklopiti u vaš osobni stil. Sadrži senzor za dnevno svjetlo, pa se automatski uključuje noću.

Dodajte dašak suvremenog dizajna vašem vrtu.

- Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom

Uskladite stil vanjskog prostora

- Dizajnirano za uporabu na otvorenom – otporno na vodu IP44

Dizajnirana za korištenje na otvorenom

- Vrlo kvalitetan aluminij i pravo staklo

Posebne značajke

- Jednostavno postavljanje za svaku primjenu

Osjetite dobrodošlicu zahvaljujući svjetlu

- Jedinstvena funkcija za dan/noć

Osmislite dizajn vrta uz pomoć svjetla

- Dekorativna rasvjeta za uporabu na otvorenom
- Odaberite tradicionalni stil

Istaknute znač.

Odaberite zidne svjetiljke za uporabu na otvorenom

Najbolje iskoristite svoj prostor na otvorenom zahvaljujući ovoj zidnoj svjetiljci, savršenoj za postavljanje blizu ulaznih vrata ili na zid terase.

Dizajnirano za uporabu na otvorenom

Ova vanjska svjetiljka tvrtke Philips posebno je dizajnirana za vlažna okruženja. Prošla je stroga testiranja kako bi se potvrdila otpornost na vodu. Stupanj IP zaštite opisuje se dvjema znamenkama: prva se odnosi na razinu zaštite od prašine, a druga na razinu zaštite od vode. Ova vanjska svjetiljka ima oznaku IP44, što znači da je zaštićena od prskanja vode pa je idealna za generalnu rasvjetu na otvorenom.

Vrlo kvalitetni materijali

Ova svjetiljka tvrtke Philips napravljena je posebno za prostor na otvorenom. Teško se troši i dugo traje, pa će osvjetljivati vaš vrt iz noći u noć. Izrađena je od vrlo kvalitetnog lijevanog aluminija i pravog stakla.

Jednostavno postavljanje Jedinstvena funkcija za dan/noć



Zahvaljujući funkciji za dan/noć ova vanjska svjetiljka automatski se uključuje kada se vani smrači. Koristite ovu jedinstvenu funkciju za duge ljetne večeri ili iz sigurnosnih razloga.

Dekoratívna rasvjeta za uporabu na otvorenom

Vanjska rasvjeta može poboljšati izgled vašeg vrta ili prostora na otvorenom, sa stilom osvjetljavajući privlačne značajke i staze ili stvarajući savršen ugođaj za nezaboravne večeri s prijateljima i obitelji. To je razlog zašto je tvrtka Philips proizvela myGarden, asortiman predivnih dekorativnih rasvjetnih tijela za upotrebu na otvorenom, čiji će vam stil i funkcionalnost pomoći da na najbolji način iskoristite prostor na otvorenom onako kako želite.

Odaberite tradicionalni stil

Dizajnirana u Europi, ova svjetiljka ima jedinstven dizajnerski potpis koji će vam pomoći da dočarate tradicionalni stil na otvorenom.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Aluminij, Staklo

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Potpuna vodootpornost: Da
- Integrirane LED: Ne
- Senzor pokreta: Da

Okućnica

- Okućnica: Vrt i trijem

Razno

- Stil: Klasično
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Otporno na vodu

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,135 kg
- Ukupna visina: 370 mm
- Ukupna duljina: 175 mm
- Ukupna širina: 220 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Mrežno napajanje: Raspon: 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: E27
- Snaga žarulje u kompletu: –
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 60
- IP šifra: IP44 | Žičana zaštita i otpornost na prskanje
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696176740
- Neto težina: 0,96 kg
- Bruto težina: 1,16 kg
- Visina: 26 cm
- Dužina: 15,5 cm
- Širina: 21 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.440

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtnica Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com