

# PHILIPS

## Zidna svjetiljka

Linea

LINEAR; LED; 4000 K

bijela

LED



31231/31/P3



## Ukrasite svoj dom svjetlom

Ove linearne LED šipke tvrtke Philips štede do 80 % energije. Integrirana LED rasvjeta osigurava kvalitetno toplo bijelo svjetlo, savršeno za opću rasvjetu. Modularni sustav olakšava kombiniranje više šipki.

### Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije
- LED osvjetljenje visoke kvalitete
- Dug radni vijek – do 20 godina
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

### Posebne značajke

- Može se povezati s proizvodima iz iste linije
- Prekidač za uključivanje/isključivanje na proizvodu

# Istaknute znač.

## Ušteda energije



Ova štedljiva svjetiljka tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim izvorima, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

## LED osvjetljenje visoke kvalitete



LED žarulja priložena uz ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Trenutno se uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

## Dug radni vijek



Izvor svjetlosti u koji se možete pouzdati. Integrirane LED diode, koje se koriste u ovoj LED svjetiljci tvrtke Philips, trajat će do 20.000 sati (što je ekvivalentno 20 godina na temelju prosječne uporabe od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja). Doista je ugodna pomisao da nećete morati brinuti o održavanju niti zamjeni žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

## 5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

## Proizvod s mogućnošću povezivanja



Ovaj proizvod može se povezati sa sličnim proizvodom ili bilo kojim drugim iz iste linije.

## Prekidač za uključivanje/isključivanje na proizvodu



Zahvaljujući prekidaču diskretno smještenom na svjetiljci lako možete uključivati i isključivati svjetlo.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Sintetika

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Prekidač za uključivanje/isključivanje na proizvodu: Da

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne

#### Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,215 kg
- Visina: 3,6 cm
- Dužina: 84,8 cm
- Širina: 2,5 cm

#### Servis

- Jamstvo: 5 godina

#### Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1270 lm
- Mrežno napajanje: Raspon: 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Da
- Broj žarulja: 1
- Snaga žarulje u kompletu: 13 W
- IP šifra: IP20, zaštita od predmeta većih od 12,5 mm, nema zaštite od vode
- Klasa zaštite: II - dvostruka izolacija

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696163184
- Neto težina: 0,22 kg
- Bruto težina: 0,48 kg
- Visina: 889 mm
- Dužina: 35 mm
- Širina: 73 mm



Datum izdavanja:  
2025-02-18  
Verzija: 0.460

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)