

PHILIPS


Zidna svjetiljka

Linea

SHELLLINE, 3000 K

bijela

LED



31238/31/P1



Lagano i opuštено

Tračna zidna svjetiljka Philips myLiving Decolinea Shellline u jednostavnom dizajnu kombinira radne značajke i izgled. Uz dugotrajnu LED tehnologiju i do 15.000 sati upotrebe, ova je svjetiljka savršena zamjena za tradicionalnu tračnu svjetiljku T5.

Održiva rasvjetna rješenja

- Ušteda energije
- LED osvjetljenje visoke kvalitete
- Dug radni vijek – do 15 godina
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

Istaknute znač.

Ušteda energije



Ova štedljiva svjetiljka tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim izvorima, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

LED osvjetljenje visoke kvalitete



LED žarulja priložena uz ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Trenutno se uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

Dug radni vijek



Izvor svjetlosti u koji se možete pouzdati. Integrirane LED diode, koje se koriste u ovoj LED svjetiljci tvrtke Philips, trajat će do 15.000 sati (što je ekvivalentno 15 godina na temelju prosječne uporabe od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja). Doista je ugodna pomisao da nećete morati brinuti o održavanju niti zamjeni žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

5 godina jamstva na LED sustav



Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Sintetika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Efekt difuznog svjetla: Da
- Integrirane LED: Da

Razno

- Posebno dizajnirana za: Dnevna i spavaća soba, Kuhinja
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Zidne svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,112 kg
- Visina: 3,4 cm
- Dužina: 60,5 cm
- Širina: 2,8 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 900 lm
- Mrežno napajanje: Raspon: 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Da
- Broj žarulja: 1
- Snaga žarulje u kompletu: 9 W
- IP šifra: IP20, zaštita od predmeta većih od 12,5 mm, nema zaštite od vode
- Klasa zaštite: II – dvostruka izolacija

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696163337
- Neto težina: 0,11 kg
- Bruto težina: 0,2 kg
- Visina: 648 mm
- Dužina: 39 mm
- Širina: 41 mm



Datum izdavanja:
2025-03-18
Verzija: 0.488

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com