

PHILIPS


Stropna svjetiljka
Wawel od 17 W

Stropne svjetiljke

4000/6500/2700 K

Bijela

Prigušiva; SceneSwitch



31821/31/P5



Kvalitetna rasvjeta za ugodan dom

Philips myLiving WAWEL LED stropno svjetlo dolazi s integriranom LED žaruljom kako bi optimiziralo izlazno svjetlo i ujednačenost. Kontrolirajte njegovu svjetlinu u skladu sa svojim raspoloženjem pomoću funkcija postupne prilagodbe i memorije.

Svjetlosni efekt

- Ravnomjerno raspoređivanje svjetla

Napredno LED svjetlo

- Prilagodljivo 2700–6500 K

Ušteda energije

- Ušteda do 80 % energije u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim izvorima

Istaknute znač.

Ravnomjerno raspoređivanje svjetla



Ušteda 80 % energije



Prilagodljivo



Uštedite do 80 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Dakle, smanjite svoje račune za struju i odmah započnite sa štednjom.

Ova je svjetiljka prilagodljiva. Možete je podesiti na željenu boju svjetla: od toplog bijelog (2700 K) do hladnog dnevnog svjetla (6500 K).

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo, SceneSwitch

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 130 mA
- Učinkovitost: 94 lm/W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,64 kg
- Visina: 6,6 cm
- Dužina: 35 cm
- Širina: 35 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Promjer: 350 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1600
- Boja svjetla: 4000/6500/2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 17
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696162774
- Neto težina: 0,64 kg
- Bruto težina: 1,02 kg
- Visina: 39,7 cm
- Dužina: 7 cm
- Širina: 39,6 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915005315604



Datum izdavanja:
2024-07-16
Verzija: 0.366

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com