

# PHILIPS

Stropna svjetiljka  
Wawel od 36 W

Stropne svjetiljke

4000/6500/2700 K

Bijela

Prigušiva; SceneSwitch



31823/31/P5



## Kvalitetna rasvjeta za ugodan dom

Philips myLiving WAWEL LED stropno svjetlo dolazi s integriranom LED žaruljom kako bi optimiziralo izlazno svjetlo i ujednačenost. Kontrolirajte njegovu svjetlinu u skladu sa svojim raspoloženjem pomoću funkcija postupne prilagodbe i memorije.

### Svjetlosni efekt

- Ravnomjerno raspoređivanje svjetla

### Napredno LED svjetlo

- Prilagodljivo 2700–6500 K

### Ušteda energije

- Ušteda do 80 % energije u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim izvorima

# Istaknute znač.

## Ravnomjerno raspoređivanje svjetla



## Ušteda 80 % energije



## Prilagodljivo



Uštedite do 80 % energije u usporedbi sa standardnim žaruljama. Sama vraća uloženi novac, godinu za godinom. Dakle, smanjite svoje račune za struju i odmah započnite sa štednjom.

Ova je svjetiljka prilagodljiva. Možete je podesiti na željenu boju svjetla: od toplog bijelog (2700 K) do hladnog dnevnog svjetla (6500 K).

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

## Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo, SceneSwitch

### Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 175 mA
- Učinkovitost: 88 lm/W

### Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,19 kg
- Visina: 6,9 cm
- Dužina: 48 cm
- Širina: 48 cm

### Servis

- Jamstvo: 5 godina

### Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Promjer: 480 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 3200
- Boja svjetla: 4000/6500/2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 36
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa

### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696162798
- Neto težina: 1,19 kg
- Bruto težina: 1,97 kg
- Visina: 53,6 cm
- Dužina: 7,3 cm
- Širina: 53,6 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915005315708



Datum izdavanja:  
2024-09-06  
Verzija: 0.391

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)