

PHILIPS

Stropna svjetiljka Canaval od 18 W

Stropne svjetiljke

2700 K

Bijela

Prigušiva; SceneSwitch



32809/31/PO



Jedno rasvjetno tijelo. Vaš prekidač. Tri postavke osvjetljenja.

Stropna LED svjetiljka Canaval tvrtke Philips klasično je bijelo rasvjetno tijelo koje odgovara svim prostorima, a daje štedljivo, iznimno kvalitetno i dugotrajno svjetlo. Uz pomoć prigušivanja u koracima odaberite željenu svjetlinu za različite ugodaje u svom domu.

Jednostavnost uporabe

- Glatki površinski sloj za jednostavno čišćenje

Svjetlosni efekt

- Ravnomjerno raspoređivanje svjetla

Održiva rasvjetna rješenja

- Dug radni vijek – do 15 godina

Napredno LED svjetlo

- Snažno izlazno svjetlo

Ušteda energije

- Ugrađeni LED, kao dio sustava
- Ušteda 80 % energije

Istaknute znač.

Lako se održava



Ravnomjerno raspoređivanje svjetla



Dug radni vijek



Izvor svjetlosti u koji se možete pouzdati. Integrirane LED diode, koje se koriste u ovoj LED svjetiljci tvrtke Philips, trajat će do 15.000 sati (što je ekvivalentno 15 godina na temelju prosječne uporabe od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja). Doista je ugodna pomisao da nećete morati brinuti o održavanju niti zamjeni žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

Snažno izlazno svjetlo

Vrlo kvalitetna i jaka svjetlost. Kut svjetlosnog snopa iznosi 40° – savršen kut za reflektorske svjetiljke.

Ugrađeni LED svjetlosni izvor



Svjetlosni izvor u koji se možete pouzdati. Uz ugrađeni LED svjetlosni izvor ne morate brinuti o održavanju ili zamjeni svjetiljke, a istovremeno ćete imati savršenu rasvjetu kod kuće.

Ušteda 80 % energije



Ušteda do 80 % energije u usporedbi sa standardnim izvorima svjetla.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo, SceneSwitch

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 150 mA
- Učinkovitost: 100 lm/W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,66 kg
- Visina: 6,7 cm
- Dužina: 35 cm
- Širina: 35 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 350 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1800
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 18
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696169285
- Neto težina: 0,66 kg
- Bruto težina: 0,92 kg
- Visina: 38,8 cm
- Dužina: 7,4 cm
- Širina: 38,7 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915005676601



Datum izdavanja:
2024-07-16
Verzija: 0.864

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com