

# PHILIPS

Stropna svjetiljka Canaval  
od 18 W, kvadratna

Stropne svjetiljke

2700 K

Bijela

Prigušiva; SceneSwitch



32810/31/PO



## Jedno rasvjetno tijelo, vaš prekidač, tri postavke osvjetljenja

Stropna LED svjetiljka Canaval tvrtke Philips klasično je bijelo rasvjetno tijelo koje odgovara svim prostorima, a daje štedljivo, iznimno kvalitetno i dugotrajno svjetlo. Uz pomoć prigušivanja u koracima odaberite željenu svjetlinu za različite ugođaje u svom domu.

### Jednostavnost uporabe

- Glatki površinski sloj za jednostavno čišćenje

### Svjetlosni efekt

- Ravnomjerno raspoređivanje svjetla

### Održiva rasvjetna rješenja

- Dug radni vijek – do 15 godina

### Napredno LED svjetlo

- Snažno izlazno svjetlo

### Ušteda energije

- Ugrađeni LED, kao dio sustava

# Istaknute znač.

## Lako se održava



## Ravnomjerno raspoređivanje svjetla



## Dug radni vijek



Izvor svjetlosti u koji se možete pouzdati. Integrirane LED diode, koje se koriste u ovoj LED svjetiljci tvrtke Philips, trajat će do 15.000 sati (što je ekvivalentno 15 godina na temelju prosječne uporabe od 3 sata dnevno uz najmanje 13.000 ciklusa uključivanja/isključivanja). Doista je ugodna pomisao da nećete morati brinuti o održavanju niti zamjeni žarulje, a imat ćete savršen svjetlosni ugođaj u svom domu.

## Snažno izlazno svjetlo

Vrlo kvalitetna i jaka svjetlost. Kut svjetlosnog snopa iznosi 40° – savršen kut za reflektorske svjetiljke.

## Ugrađeni LED svjetlosni izvor



Svjetlosni izvor u koji se možete pouzdati. Uz ugrađeni LED svjetlosni izvor ne morate brinuti o održavanju ili zamjeni svjetiljke, a istovremeno ćete imati savršenu rasvjetu kod kuće.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

## Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo, SceneSwitch

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 150 mA
- Učinkovitost: 100 lm/W

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,64 kg
- Visina: 7 cm
- Dužina: 29,8 cm
- Širina: 29,8 cm

## Servis

- Jamstvo: 5 godina

### Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1800
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 18
- IP šifra: IP20

- Klasa zaštite: I. klasa

### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696169308
- Neto težina: 0,64 kg
- Bruto težina: 0,91 kg
- Visina: 33,6 cm
- Dužina: 7,7 cm
- Širina: 33,2 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915005676801



Datum izdavanja:  
2024-04-25  
Verzija: 0.861

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)