PHILIPS

# Stropna svjetiljka Cinnabar od 6 W

Stropne svjetiljke

2700 K

Bijela




33361/31/16



## Ukrasite svoj dom svjetlom

myLiving Cinnabar tvrtke Philips zaobljena je stropna svjetiljka bijele boje koja osvjetljava područja u vašem domu bujicom toplog bijelog LED svjetla koje pruža dobrodošlicu. Ugodno raspršeno svjetlo dodatno je unaprijeđeno prstenom koji unosi sjajni kružni efekt.

**Održiva rasvjetna rješenja**
- Ušteda energije
- LED osvjetljenje visoke kvalitete
- Topla bijela svjetlost
- Philips daje 5 godina jamstva na LED modul i upravljačku jedinicu

**Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu**
- Savršeno za opuštanje i druženje
- Stvorite elegantnu atmosferu dobrodošlice

# Istaknute znač.

### Ušteda energije

Ova štedljiva svjetiljka tvrtke Philips štedi energiju u usporedbi s tradicionalnim svjetlosnim izvorima, čime ćete smanjiti svoj račun za struju i pridonijeti zaštiti okoliša.

### LED osvjetljenje visoke kvalitete

LED tehnologija integrirana u ovu svjetiljku tvrtke Philips jedinstveno je rješenje koje je razvila tvrtka Philips. Svjetiljka se trenutno uključuje te omogućava optimalan svjetlosni tok i unosi žive boje u vaš dom.

### Topla bijela svjetlost



Svjetlo može imati različite temperature boje, izražene u jedinicama koje se zovu Kelvin (K). Svjetiljke s niskom vrijednošću u jedinicama Kelvin proizvode toplo, ugodno svjetlo, dok one s višim vrijednostima u jedinicama Kelvin proizvode hladno svjetlo koje potiče na aktivnost. Ova svjetiljka tvrtke Philips pruža toplo bijelo svjetlo za ugodno ozračje.

### 5 godina jamstva na LED sustav

Osim standardnog 2-godišnjeg jamstva za ovu svjetiljku, Philips daje 5 godina jamstva na LED sustav, odnosno LED modul i upravljačku jedinicu u svjetiljci.

### Savršeno za opuštanje i druženje

Dnevni boravak srce je svakog doma – mjesto na kojem se obitelji okupljaju i opuštaju, a gosti druže. Rasvjeta dnevnog boravka mora biti lako prilagodljiva raznim načinima uporabe tijekom dana. Pažljivo smještanje raznih izvora svjetlosti i igra sa slojevima svjetlosti mogu pomoći u stvaranju dojma prostornosti uz koji će prostorija odisati toplinom i dobrodošlicom.

### Stvorite elegantnu atmosferu

Ovo je rasvjetno tijelo dizajnirano u skladu sa suvremenim ukusima, trendovima i stilovima te se neprimjetno uklapa u interijer, definirajući željeni ugođaj za svako područje doma.

# Specifikacije

### Značajke žarulje
- Namjena: U zatvorenom

### Dizajn i završna obrada
- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

### Trajnost
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

### Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Dodatna značajka / dodatak u kompletu
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

### Značajke svjetla
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 2
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 100 lm/W

### Razno
- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da

### Druge značajke
- Jakost struje u žarulji: 40 mA

### Dimenzije i masa proizvoda
- Neto težina: 0,22 kg
- Ukupna visina: 70 mm
- Ukupna duljina: 250 mm
- Ukupna širina: 250 mm

### Servis
- Jamstvo: 5 godina

### Tehničke specifikacije
- Svjetlosni izvor ekvivalentan tradicionalnoj žarulji od: 9
- Promjer: 250 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 600
- Tehnologija žarulje: LED
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: I. klasa

### Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8718696122778
- Neto težina: 0,22 kg
- Bruto težina: 0,4 kg
- Visina: 7,7 cm
- Dužina: 27,4 cm
- Širina: 27,4 cm

Datum izdavanja:
2025-09-03
Verzija: 0.420

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**