

PHILIPS

Stropna/zidna reflektorska svjetiljka Meranti, 3 kom.

Stropni/zidni reflektori

Bez žarulje

Matirani krom



50313/17/E7



Naglasak na stilu

Pronađite mjesto za ovu praktičnu Philips reflektorsku svjetiljku u svome domu. Odaberite LED žarulju Philips GU10 koja pristaje stilu reflektora te si osigurajte visokokvalitetno i dugotrajno svjetlo.

Posebne značajke

- Prilagodljiva glava reflektora
- Žarulja nije priložena



Istaknute znač.

Prilagodljiva glava reflektora



Usmerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnom prilagodbom, okretanjem ili naginjanjem reflektorske svjetiljke.

Žarulja nije priložena

Ova svjetiljka isporučuje se bez žarulje, što vam omogućava odabir svjetlosnog toka koji najbolje odgovara prostoriji i vašem osobnom ukusu. Odabirom LED žarulje tvrtke Philips osigurat ćete visoku kvalitetu i dugo trajanje.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Mat kromirana
- Materijal: Staklo

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- Montiranje proizvoda izvan dohvata ruku: Da

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Hodnik
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Ne

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,500 kg
- Visina: 10 cm
- Dužina: 49 cm
- Širina: 15,5 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: No bulb included
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: 35W
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 35 W
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa
- Broj izvora svjetlosti: 3

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696133262
- Neto težina: 0,5 kg
- Bruto težina: 0,92 kg
- Visina: 52 cm
- Dužina: 12 cm
- Širina: 14 cm



Datum izdavanja:
2025-03-18
Verzija: 0.681

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com