

PHILIPS

Uvučena svjetiljka
Donegal


Ugradbene svjetiljke

Bez žarulje

Matirani krom



50391/17/PN



Kreirajte odgovarajući stil svjetla

Ugradna spot reflektorska svjetiljka Donegal tvrtke Philips izrađena je od vrhunskog materijala koji ne privlači prašinu i ne hrđa, pa se stoga lako održava. Odaberite odgovarajuću Philipsovu LED žarulju GU10 koja će se uklopiti u stil spot reflektorske svjetiljke te osigurajte visokokvalitetno i dugotrajno svjetlo.

Posebne značajke

- Žarulja nije priložena
- Jednostavna zamjena žarulje

Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Vrhunski materijal
- Bez prašine i hrđe

Istaknute znač.

Žarulja nije priložena

Ova svjetiljka isporučuje se bez žarulje, što vam omogućava odabir svjetlosnog toka koji najbolje odgovara prostoru i vašem osobnom ukusu. Odabirom LED žarulje tvrtke Philips osigurat ćete visoku kvalitetu i dugo trajanje.

Jednostavna zamjena žarulje

Novi prsten za jednostavnu uporabu omogućuje postavljanje žarulje GU10 bez napora.

Vrhunski materijal

Ova ugradna spot reflektorska svjetiljka izrađena je od vrhunske sintetičke sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava izdržljivost i visok izlazni otpor u lumenima.

Bez prašine i hrđe

Poseban površinski materijal ove ugradne reflektorske svjetiljke, bez prašine i hrđe, svodi nakupljanje prašine na najmanju moguću mjeru i osigurava dug vijek trajanja proizvoda.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Kromirana
- Materijal: Sintetika

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 30.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Jednostavna zamjena žarulje: Da
- Integrirane LED: Ne
- Namijenjeno uporabi isključivo s LED žaruljama: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 112 lm/W

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,112 kg
- Uvučeni dio: 100 mm
- Ukupna visina: 42 mm
- Ukupna duljina: 90 mm
- Ukupna širina: 90 mm
- Ugradbeno udubljenje u stropu: 7.0 cm x 7.0 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: –
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: –
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 5,5
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa
- Broj izvora svjetlosti: 1



Datum izdavanja:
2025-09-17
Verzija: 0.1101

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com