

# PHILIPS

Uvučena svjetiljka  
Donegal


Ugradbene svjetiljke

Bez žarulje

bijela



50401/31/PN



## Kreirajte odgovarajući stil svjetla

Ugradna spot reflektorska svjetiljka Donegal tvrtke Philips izrađena je od vrhunskog materijala koji ne privlači prašinu i ne hrđa, pa se stoga lako održava. Odaberite odgovarajuću Philipsovu LED žarulju GU10 koja će se uklopiti u stil spot reflektorske svjetiljke te osigurajte visokokvalitetno i dugotrajno svjetlo.

### Posebne značajke

- Žarulja nije priložena
- Jednostavna zamjena žarulje

### Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Vrhunski materijal
- Bez prašine i hrđe

# Istaknute znač.

## Žarulja nije priložena

Ova svjetiljka isporučuje se bez žarulje, što vam omogućava odabir svjetlosnog toka koji najbolje odgovara prostoriji i vašem osobnom ukusu. Odabirom LED žarulje tvrtke Philips osigurat ćete visoku kvalitetu i dugo trajanje.

## Jednostavna zamjena žarulje

Novi prsten za jednostavnu uporabu omogućuje postavljanje žarulje GU10 bez napora.

## Vrhunski materijal

Ova ugradna spot reflektorska svjetiljka izrađena je od vrhunske sintetike sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava izdržljivost i visok izlazni otpor u lumenima.

## Bez prašine i hrđe

Poseban površinski materijal ove ugradne reflektorske svjetiljke, bez prašine i hrđe, svodi nakupljanje prašine na najmanju moguću mjeru i osigurava dug vijek trajanja proizvoda.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Sintetika

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Jednostavna zamjena žarulje: Da
- Integrirane LED: Ne
- Namijenjeno uporabi isključivo s LED žaruljama: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,112 kg
- Dužina proreza: 7.0 cm
- Širina proreza: 7.0 cm
- Visina: 4,2 cm
- Dužina: 9 cm
- Uvučeni dio: 10 cm
- Širina: 9 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

**Tehničke specifikacije**

- Vijek trajanja do: 30.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: -
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: -

- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 5.5 W
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa
- Broj izvora svjetlosti: 1

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8718696160978
- Neto težina: 0,11 kg
- Bruto težina: 0,17 kg
- Visina: 158 mm
- Dužina: 53 mm
- Širina: 103 mm



Datum izdavanja:  
2025-03-18  
Verzija: 0.1064

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)