

PHILIPS

Stropna/zidna
reflektorska svjetiljka Box


Stropni/zidni reflektori

2200 – 2700 K

Crna

Prigušiva; WarmGlow

Vrlo kvalitetni materijali



50491/30/P0



Što više prigušujete svjetlo, to je ono toplije

Promijenite ambijent svoje sobe kako bi odgovarao onom što radite. Uz LED reflektorske svjetiljke Philips WarmGlow možete jednostavno prigušiti svjetlo na odgovarajuću razinu – od jakog funkcionalnog svjetla do ugodnog toplog sjaja. Što više prigušite svjetlo, ono postaje toplije.

Rasvjeta za vaše potrebe i bezbrižnost

- Počnite koristiti LED svjetla visoke kvalitete, a istovremeno štedite energiju
- Vijek trajanja lampe je do 30 godina korištenja
- Trenutno osvjetljenje prilikom uključivanja
- Vrlo jako svjetlo – 500 lumena
- Dizajnirano za ugodnost vašim očima
- Ugrađeno LED svjetlo
- 5-godišnje jamstvo za bezbrižnost

Višenamjensko osvjetljenje za svaki trenutak dana

- Promijenite ugođaj jednostavnim okretanjem prigušivača

Vrhunski dizajn za optimalan svjetlosni efekt

- Dugotrajan materijal visoke kvalitete
- Savršena svjetlosna zraka za akcentnu rasvjetu
- Prilagodljiva glava reflektora za maksimalnu fleksibilnost

Istaknute znač.

LED svjetlo za uštedu energije

U usporedbi s tradicionalnom rasvjetom koja ima isti snop svjetla, LED svjetla uštede do 80 % energije. Kada kupite svjetiljku s LED žaruljom tvrtke Philips, štedjeti počinjete istog trenutka. Za svaki izvor svjetlosti koji zamijenite LED svjetlom, odmah ćete na smanjenom računu za potrošnju struje vidjeti koliko vam se isplatilo.

Vijek trajanja do 30 godina

LED svjetla traju duže, izbjegavajući gnjavažu oko čestih zamjena izvora svjetlosti. To znatno smanjuje otpad ali također dugoročno štedi novac.

Trenutno pruža osvjetljenje

Nema potrebe čekati s reflektorskim LED žaruljama tvrtke Philips. Pružaju svoju punu razinu osvjetljenja odmah nakon uključivanja. Njihova istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji trenutno stvara ugodan ugođaj koji pruža dobrodošlicu.

Vrlo jako svjetlo – 500 lumena

Rasvijetlite dom vrlo kvalitetnim svjetlom

Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Ugrađeno LED svjetlo

Ovaj reflektor ima ugrađeno visokokvalitetno LED svjetlo koje pruža optimalan svjetlosni tok.

5-godišnje jamstvo

Sve su naše reflektorske svjetiljke izrađene da traju. Dolaze uz puno 5-godišnje jamstvo na cjelokupni proizvod, osiguravajući tako svakodnevno uživanje u dugotrajnom kvalitetnom osvjetljenju.

WarmGlow s mogućnošću prigušivanja

Promijenite ugođaj u prostoriji ovisno o tome što radite. Uz LED usmjerene reflektore Philips WarmGlow možete stvoriti savršeni ugođaj jednostavnim okretanjem prigušivača. Prigušite svjetlo u rasponu od jakog funkcionalnog svjetla od 2700 K do ugodnog toplog svjetla od 2200 K za trenutke opuštanja. Prigušivanjem svjetlo postaje sve toplije.

Vrlo kvalitetni materijali

Ovo reflektorsko svjetlo izrađeno je od dugotrajnih, vrlo kvalitetnih materijala sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji će godinama uljepšavati i osvijetljivati vaš dom.

Savršena za naglašenu rasvjetu

Moderna rasvjeta s prepoznatljivim širokim snopom svjetla (40 stupnjeva) – ova reflektorska LED žarulja pogodna je i za naglašenu i za generalnu rasvjetu. Idealna je za uporabu u kuhinji, dnevnim boravcima te blagovaonicama.

Lako prilagodljiva glava reflektora

Prilagodljiva glava reflektora dizajnirana je za usmjeravanje svjetlosti ondje gdje je najviše trebate.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: Metal

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 30.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Integrirane LED: Da

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2200–2700 K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 111 lm/W

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Kuhinja
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo, Topli sjaj

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,610 kg
- Ukupna visina: 100 mm
- Ukupna duljina: 103 mm
- Ukupna širina: 103 mm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 500
- Tehnologija žarulje: LED
- Boja svjetla: 2200–2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Snaga žarulje u kompletu: 4.5
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 2

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696164518
- Neto težina: 0,61 kg
- Bruto težina: 0,73 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 12,1 cm
- Širina: 14,5 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.663

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com