


PHILIPS

Stropna/zidna reflektorska
svjetiljka Pongee

Stropni/zidni reflektori

Bez žarulje

Bijela



50581/31/PN



Radosno življenje u trenutku

My Living Contemporary tvrtke Philips serija je spot reflektorskih svjetiljki elegantnih silueta i visokokvalitetne svjetlosti, koje su u skladu s današnjim ukusom, trendovima i životnim stilom.

Posebne značajke

- Prilagodljiva glava reflektora
- Savršena svjetlosna zraka za akcentnu rasvjetu

Dizajnirana za vaš kućni ured

- Za bilo koju prostoriju u interijeru
- Prirodni i prepoznatljivi oblici

Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Materijali visoke kvalitete

Istaknute znač.

Prilagodljiva glava reflektora



Usmjerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnom prilagodbom, okretanjem ili naginjanjem reflektorske svjetiljke.

Savršena za naglašenu rasvjetu

Savršen svjetlosni snop za naglašenu rasvjetu. Svjetlosni snop ove spot reflektorske svjetiljke tvrtke Philips savršen je za naglašavanje osvijetljenog predmeta (žarulja GU10 nije u kompletu). Usmjereno svjetlo ističe željenu pojedinost ili značajku unutarnjeg uređenja.

Za bilo koju prostoriju u interijeru

U potpunosti funkcionalno, a ujedno i vrlo elegantno, ovo reflektorsko svjetlo tvrtke Philips unijet će dašak dekorativnosti u svaku prostoriju u vašem domu.

Prirodni i prepoznatljivi oblici

Blagi prijelazi i zaobljene linije definiraju vječan izgled modela myLiving tvrtke Philips. Praktična i elegantna, reflektorska svjetla tvrtke myLiving nenametljiva su i savršeno se uklapaju u bilo koji suvremeni interijer.

Materijali visoke kvalitete

Ova svjetiljka izrađena je od slojevitih uzoraka vrlo kvalitetnih materijala sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji će godinama uljepšavati vaš dom.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- click!FIX montaža: Da

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Kuhinja, Kućni ured, Hodnik
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Ne

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,345 kg
- Visina: 8,2 cm
- Dužina: 13,8 cm
- Širina: 10 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: No bulb included
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: 5.5W
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 5.5 W
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696164761
- Neto težina: 0,35 kg
- Bruto težina: 0,47 kg
- Visina: 17 cm
- Dužina: 11,1 cm
- Širina: 15,1 cm



Datum izdavanja:
2025-02-18
Verzija: 0.685

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com