

# PHILIPS

Stropna/zidna reflektorska svjetiljka Runner, 4 kom.

Stropni/zidni reflektori

Bez žarulje

Bijela



53094/31/12



## Visokokvalitetno reflektorsko svjetlo bez žarulje

Ovo četverostruko reflektorsko svjetlo industrijskog stila maleno je, tanko i jednostavno te savršeno pristaje bilo kojem modernom interijeru. Bijelo aluminijsko kućište besprijekorno nadopunjuje izvor svjetlosti. Izvanredan dekorativni predmet s rotirajućim izvorom svjetlosti.

### Vrhunski dizajn za optimalan svjetlosni efekt

- Prilagodljiva glava reflektora za maksimalnu fleksibilnost

# Istaknute znač.

## Lako prilagodljiva glava reflektora

Prilagodljiva glava reflektora dizajnirana je za usmjeravanje svjetlosti ondje gdje je najviše trebate.

## Specifikacije

### Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

### Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal
- Boja kućišta: Bijela

### Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- Definirane svjetlosne zrake: Da
- Montiranje proizvoda izvan dohvata ruku: Da

### Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Hodnik
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Ne

### Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,450 kg
- Visina: 10,9 cm
- Dužina: 24 cm
- Širina: 24 cm

### Servis

- Jamstvo: 2 godine

### Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: No bulb included
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- LED: Ne
- Ugrađeni LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Rasvjetno tijelo kompatibilno je sa žaruljama klase: A++ do E
- Broj žarulja: 4
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: 20W
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 20 W
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Šifra zaštite od prodiranja: IP20 | Zaštita za prste
- Zaštita IEC klase: Sigurnosna klasa I
- Broj izvora svjetlosti: 4

### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718291487852
- Neto težina: 1,45 kg
- Bruto težina: 1,63 kg
- Visina: 25,1 cm
- Dužina: 11,3 cm
- Širina: 25,3 cm



Datum izdavanja:  
2025-04-11  
Verzija: 0.382

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)