

# PHILIPS

Stropna/zidna reflektorska  
svjetiljka Clockwork

Stropni/zidni reflektori

2200 – 2700 K



Bijela

Prigušiva; WarmGlow

Lako se montira zahvaljujući  
ClickFixu



53170/31/PO



## Što više prigušujete svjetlo, to je ono toplije

Promijenite ambijent svoje sobe kako bi odgovarao onom što radite. Uz LED reflektorske svjetiljke Philips WarmGlow možete jednostavno prigušiti svjetlo na odgovarajuću razinu – od jakog funkcionalnog svjetla do ugodnog toplog sjaja. Što više prigušite svjetlo, ono postaje toplije.

### Rasvjeta za vaše potrebe i bezbrižnost

- ClickFix lako postavljanje
- Počnite koristiti LED svjetla visoke kvalitete, a istovremeno štedite energiju
- Vijek trajanja lampe je do 30 godina korištenja
- Trenutno osvjetljenje prilikom uključivanja
- Vrlo jako svjetlo – 500 lumena
- Dizajnirano za ugodnost vašim očima
- Ugrađeno LED svjetlo
- 5-godišnje jamstvo za bezbrižnost

### Višenamjensko osvjetljenje za svaki trenutak dana

- Promijenite ugodaj jednostavnim okretanjem prigušivača

### Vrhunski dizajn za optimalan svjetlosni efekt

- Dugotrajan materijal visoke kvalitete
- Prilagodljiva glava reflektora za maksimalnu fleksibilnost
- Savršena svjetlosna zraka za akcentnu rasvjetu

# Istaknute znač.

## ClickFix lako postavljanje



Lako i samostalno postavite svoju reflektorsku svjetiljku. Zahvaljujući ClickFixu, nije vam potreban dodatni par ruku. Jednostavno postavite nosač na strop, spojite žice, a zatim kliknite i postavite svjetiljku u jednom potezu.

## LED svjetlo za uštedu energije

U usporedbi s tradicionalnom rasvjetom koja ima isti snop svjetla, LED svjetla uštede do 80 % energije. Kada kupite svjetiljku s LED žaruljom tvrtke Philips, štedjeti počinjete istog trenutka. Za svaki izvor svjetlosti koji zamijenite LED svjetlom, odmah ćete na smanjenom računu za potrošnju struje vidjeti koliko vam se isplatilo.

## Vijek trajanja do 30 godina

LED svjetla traju duže, izbjegavajući gnjavažu oko čestih zamjena izvora svjetlosti. To znatno smanjuje otpad ali također dugoročno štedi novac.

## Trenutno pruža osvjetljenje

Nema potrebe čekati s reflektorskim LED žaruljama tvrtke Philips. Pružaju svoju punu razinu osvjetljenja odmah nakon uključivanja. Njihova istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji trenutno stvara ugodan ugođaj koji pruža dobrodošlicu.

## Vrlo jako svjetlo – 500 lumena

Rasvijetlite dom vrlo kvalitetnim svjetlom

## Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

## Ugrađeno LED svjetlo

Ovaj reflektor ima ugrađeno visokokvalitetno LED svjetlo koje pruža optimalan svjetlosni tok.

## 5-godišnje jamstvo

Sve su naše reflektorske svjetiljke izrađene da traju. Dolaze uz puno 5-godišnje jamstvo na cjelokupni proizvod, osiguravajući tako svakodnevno uživanje u dugotrajnom kvalitetnom osvjetljenju.

## WarmGlow s mogućnošću prigušivanja

Promijenite ugođaj u prostoriji ovisno o tome što radite. Uz LED usmjerene reflektore Philips WarmGlow možete stvoriti savršeni ugođaj jednostavnim okretanjem prigušivača. Prigušite svjetlo u rasponu od jakog funkcionalnog svjetla od 2700 K do ugodnog toplog svjetla od 2200 K za trenutke opuštanja. Prigušivanjem svjetlo postaje sve toplije.

## Vrlo kvalitetni materijali

Ovo reflektorsko svjetlo izrađeno je od dugotrajnih, vrlo kvalitetnih materijala sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji će godinama uljepšavati i osvijetljivati vaš dom.

## Lako prilagodljiva glava reflektora

Prilagodljiva glava reflektora dizajnirana je za usmjeravanje svjetlosti ondje gdje je najviše trebate.

## Savršena za naglašenu rasvjetu

Moderna rasvjeta s prepoznatljivim širokim snopom svjetla (40 stupnjeva) – ova reflektorska LED žarulja pogodna je i za naglašenu i za generalnu rasvjetu. Idealna je za uporabu u kuhinji, dnevnim boravcima te blagovaonicama.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal

**Trajnost**

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000

**Zaštita okoliša**

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

**Dodatna značajka / dodatak u kompletu**

- 5 godina jamstva za LED modul: Da
- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- click!FIX montaža: Da
- Kompatibilno sa svim prekidačima za prigušivanje: Da
- Definirane svjetlosne zrake: Da
- Integrirane LED: Da

**Značajke svjetla**

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

**Razno**

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Kuhinja, Kućni ured, Hodnik
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo, Topli sjaj

**Druge značajke**

- Učinkovitost: 111 lm/W

**Dimenzije i masa proizvoda**

- Neto težina: 0,490 kg
- Visina: 9,0 cm
- Dužina: 11 cm
- Širina: 11 cm

**Servis**

- Jamstvo: 5 godina

**Tehničke specifikacije**

- Vijek trajanja do: 30.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 500
- Tehnologija žarulje: LED, Izuzetno nizak napon
- Boja svjetla: 2200–2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- LED: Da
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Snaga žarulje u kompletu: 6.5
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 1

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8718696154533
- Neto težina: 0,49 kg
- Bruto težina: 0,55 kg
- Visina: 11,8 cm
- Dužina: 10,3 cm
- Širina: 11,3 cm



Datum izdavanja:  
2025-03-20  
Verzija: 0.1709

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)