

PHILIPS

Stropna/zidna
reflektorska svjetiljka Star,
4 kom.

Stropni/zidni reflektori

2700 K

Aluminij

Mogućnost prigušivanja

Vrlo kvalitetni materijali

56244/48/16



Ugladeno prigušivanje, od jakog do blagog svjetla

Ponekad vam se čini da vam treba promjena ugodaja sukladno onome što radite. Uz LED reflektorske svjetiljke s mogućnošću prigušivanja tvrtke Philips, možete jednostavno prigušiti svjetlo na odgovarajuću razinu – od funkcionalnog jakog osvjetljenja za svakodnevne zadatke do blage rasvjete za opuštanje.

Rasvjeta za vaše potrebe i bezbrižnost

- Počnite koristiti LED svjetla visoke kvalitete, a istovremeno štedite energiju
- Vijek trajanja lampe je do 30 godina korištenja
- Trenutno osvjetljenje prilikom uključivanja
- Toplo bijelo svjetlo pomaže vam stvoriti ugodnu atmosferu
- Vrlo jako svjetlo – 2000 lumena
- Dizajnirano za ugodnost vašim očima
- Ugrađeno LED svjetlo
- 5-godišnje jamstvo za bezbrižnost

Višenamjensko osvjetljenje za svaki trenutak dana

- Prigušuje glatko iz svjetline jačine 100 % u blago svjetlo od 10 %

Vrhunski dizajn za optimalan svjetlosni efekt

- Dugotrajan materijal visoke kvalitete
- Prilagodljiva glava reflektora za maksimalnu fleksibilnost
- Savršena svjetlosna zraka za akcentnu rasvjetu

Istaknute znač.

LED svjetlo za uštedu energije

U usporedbi s tradicionalnom rasvjetom koja ima isti snop svjetla, LED svjetla uštede do 80 % energije. Kada kupite svjetiljku s LED žaruljom tvrtke Philips, štedjeti počinjete istog trenutka. Za svaki izvor svjetlosti koji zamijenite LED svjetlom, odmah ćete na smanjenom računu za potrošnju struje vidjeti koliko vam se isplatilo.

Vijek trajanja do 30 godina

LED svjetla traju duže, izbjegavajući gnjavažu oko čestih zamjena izvora svjetlosti. To znatno smanjuje otpad ali također dugoročno štedi novac.

Trenutno pruža osvjetljenje

Nema potrebe čekati s reflektorskim LED žaruljama tvrtke Philips. Pružaju svoju punu razinu osvjetljenja odmah nakon uključivanja. Njihova istinska topla bijela svjetlost slična klasičnoj žarulji trenutno stvara ugodan ugođaj koji pruža dobrodošlicu.

Topla bijela svjetlost

Svjetlo može imati razne temperature boje, izražene u jedinicama koje se zovu Kelvin (K). Žarulje s niskom vrijednošću u jedinicama Kelvin proizvode toplo, ugodno svjetlo, dok one s visokim vrijednostima u jedinicama Kelvin proizvode hladno svjetlo koje potiče na aktivnost.

Vrlo jako svjetlo – 2000 lumena

Rasvijetlite dom vrlo kvalitetnim svjetlom

Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, bliješti vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Ugrađeno LED svjetlo

Ovaj reflektor ima ugrađeno visokokvalitetno LED svjetlo koje pruža optimalan svjetlosni tok.

5-godišnje jamstvo

Sve su naše reflektorske svjetiljke izrađene da traju. Dolaze uz puno 5-godišnje jamstvo na cjelokupni proizvod, osiguravajući tako svakodnevno uživanje u dugotrajnom kvalitetnom osvjetljenju.

Ugađeno i duboko prigušivanje

Promijenite ugođaj svoje sobe kako bi odgovarao onome što radite. Uz prigušive LED usmjerene reflektore tvrtke Philips možete prilagoditi svjetlinu jednostavnim okretanjem prigušivača. Glatko prigušite iz jakog svjetla od 100 % za funkcionalne aktivnosti na meko svjetlo od 10 % za opuštajuće slobodno vrijeme.

Vrlo kvalitetni materijali

Ovo reflektorsko svjetlo izrađeno je od dugotrajnih, vrlo kvalitetnih materijala sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji će godinama uljepšavati i osvijetljivati vaš dom.

Lako prilagodljiva glava reflektora

Prilagodljiva glava reflektora dizajnirana je za usmjeravanje svjetlosti ondje gdje je najviše trebate.

Savršena za naglašenu rasvjetu

Moderna rasvjeta s prepoznatljivim širokim snopom svjetla (40 stupnjeva) – ova reflektorska LED žarulja pogodna je i za naglašenu i za generalnu rasvjetu. Idealna je za uporabu u kuhinji, dnevnim boravcima te blagovaonicama.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Aluminij
- Materijal: Metal

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 30.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Definirane svjetlosne zrake: Da
- Integrirane LED: Da

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 111 lm/W

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 1,090 kg
- Ukupna visina: 82 mm
- Ukupna duljina: 560 mm
- Ukupna širina: 60 mm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 2000
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: F
- Snaga žarulje u kompletu: 22
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Ne
- Broj izvora svjetlosti: 4

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718291444916
- Neto težina: 1,09 kg
- Bruto težina: 1,23 kg
- Visina: 57,8 cm
- Dužina: 7,3 cm
- Širina: 9,3 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.1473

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com