

PHILIPS

Uvučena svjetiljka
Enif

Ugradbene svjetiljke

Bez žarulje

Nikal

59240/17/E7



Naglasak na stilu

Pronađite mjesto za ovu praktičnu Philips reflektorsku svjetiljku u svome domu. Odaberite LED žarulju Philips GU10 koja pristaje stilu reflektora te si osigurajte visokokvalitetno i dugotrajno svjetlo.

Posebne značajke

- Prilagodljiva glava reflektora
- Žarulja nije priložena

Istaknute znač.

Prilagodljiva glava reflektora



Usmjerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnim prilagodbom, okretanjem ili naginjanjem reflektorske svjetiljke.

Žarulja nije priložena

Ova svjetiljka isporučuje se bez žarulje, što vam omogućava odabir svjetlosnog toka koji najbolje odgovara prostoriji i vašem osobnom ukusu. Odabirom LED žarulje tvrtke Philips osigurat ćete visoku kvalitetu i dugo trajanje.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Nikal
- Materijal: Metal

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- Integrirane LED: Ne
- Montiranje proizvoda izvan dohvata ruku: Da

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Ne

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,080 kg
- Dužina proreza: 7,5 cm
- Širina proreza: 7,5 cm
- Visina: 10 cm
- Dužina: 9,0 cm
- Uvučeni dio: 10 cm
- Širina: 9,0 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 30.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: NA
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: –
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 50 W
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa
- Broj izvora svjetlosti: 1



Datum izdavanja:
2025-04-02
Verzija: 0.447

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com