

PHILIPS

Klasična žarulja

Reflektorska svjetiljka sa
žarnom niti

60 W

Matirana

Grlo E27

871150004366578



Reflektor u boji od prešanog stakla

PAR u boji pruža svečanu rasvjetu, a može se koristiti na plesnim podijima, u restoranima, diskotekama, fontanama te prilikom „Son et Lumiere” svečanosti. Konstrukcija od prešanog stakla i vodootpornost čine ovu žarulju idealnom za uporabu u zatvorenom i na otvorenom.

Nije pogodno za osvjetljavanje prostorija u kućama

- Za ukrasne efekte boja

Sjajne boje

- Vrhunski premaz

Pogodno za upotrebu na zatvorenom i otvorenom

- Premaz u boji otporan na vremenske uvjete

Istaknute znač.

Za ukrasne efekte boja

Bogate, zasićene boje za poboljšanje ugodaja

Vrhunski premaz

Premaz u boji otporan na vremenske uvjete

Specifikacije

Značajke žarulje

- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 104,5 mm
- Širina: 63 mm

Trajnost

- Nominalni vijek trajanja: 1.000

Značajke svjetla

- Primjena: Akcentno svjetlo
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 100

Usklađivanje s rasvjetnim tijelom

- Oblik: NR63
- Napon: 230

Potrošnja energije

- Potrošnja energije: 60

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 1.000

Tehničke specifikacije

- Prigušivo: Da
- Podnožje pričvrstnog elementa: E27

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8711500043665
- Neto težina: 25,97 g
- Bruto težina: 38,17 g
- Visina: 10,5 cm
- Dužina: 6,2 cm
- Širina: 6,2 cm



Datum izdavanja:
2025-09-17
Verzija: 0.743

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtnica Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com