

PHILIPS

Stropna/zidna
reflektorska svjetiljka
Limballi

Stropni/zidni reflektori

Bez žarulje

Nikal



8718696133194



Naglasak na stilu

Pronađite mjesto za ovu praktičnu Philips reflektorsku svjetiljku u svome domu. Odaberite LED žarulju GU10 tvrtke Philips koja pristaje stilu reflektora te si osigurajte visokokvalitetno i dugotrajno svjetlo.

Jednostavnost uporabe

- Prilagodljiva glava reflektora
- Žarulja nije u kompletu

Vrhunska kvaliteta

- Dugotrajan materijal visoke kvalitete

Posebne značajke

- Za bilo koju prostoriju u interijeru

Istaknute znač.

Prilagodljiva glava reflektora



Usmjerite svjetlo tamo gdje vam je najpotrebnije jednostavnom

prilagodbom, okretanjem ili naginjanjem glave reflektora.

Žarulja nije u kompletu

Ovo rasvjetno tijelo isporučuje se bez žarulje, što vam omogućuje odabir svjetlosne snage koja najbolje odgovara prostoriji i vašem osobnom ukusu. Odabirom LED žarulje tvrtke Philips osigurat ćete visoku kvalitetu i dugotrajnu svjetlosnu snagu.

Za bilo koju prostoriju u interijeru

U potpunosti funkcionalna, a ujedno i vrlo elegantna, ova Philips reflektorska žarulja unijet će dašak dekorativnosti u svaku prostoriju u vašem domu.

Dugotrajan materijal visoke kvalitete

Ovo reflektorsko svjetlo izrađeno je od dugotrajnih, vrlo kvalitetnih materijala sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava solidan i dugotrajan proizvod koji će godinama uljepšavati i osvjetljavati vaš dom.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Nikal
- Materijal: Metal

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Ne
- Montiranje proizvoda izvan dohvata ruku: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: <2

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Kuhinja
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropni/zidni reflektori
- Ugodno za oči: Ne

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,15 kg
- Ukupna visina: 130 mm
- Ukupna duljina: 80 mm
- Ukupna širina: 80 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: No bulb included
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: 35W
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 50

- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: I. klasa
- Zamjenjiv izvor svjetlosti: Da
- Broj izvora svjetlosti: 1

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696133194
- Neto težina: 0,15 kg
- Bruto težina: 0,26 kg
- Visina: 9 cm
- Dužina: 9 cm
- Širina: 12 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.216

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com