PHILIPS

Stropna svjetiljka
Mauve, 17 W, kvadratna

Stropne svjetiljke

2700 K

Bijela



8718696162804

Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

LED rasvjetna tijela tvrtke Philips daju svjetlost koja je osmišljena kako bi bila ugodna za oči

Svjetlosni efekt

- Ova stropna svjetiljka odlikuje se tehnologijom isprepletene optike te zbog toga na pametan način distribuira svjetlost kako bi poboljšala vaš ukupan doživljaj svjetla. Leća ovog rasvjetnog tijela ima piramidalnu mikrostrukturu koja raspršuje i ravnomjerno distribuira svjetlost, zbog čega ona postaje ugodnija za oči.

Jednostavnost doživljaja

- Lako postavljanje

Svjetlosni efekt

- Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

Vrhunska kvaliteta

- Jednostavno za čišćenje

Istaknute znač.

Isprepletena optika
Ova stropna svjetiljka odlikuje se tehnologijom isprepletene optike te zbog toga na pametan način distribuira svjetlost kako bi poboljšala vaš ukupan doživljaj svjetla. Leća ovog rasvjetnog tijela ima piramidalnu mikrostrukturu koja raspršuje i ravnomjerno distribuira svjetlost, zbog čega ona postaje ugodnija za oči.

Lako postavljanje
Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

Ravnomjerna raspodjela svjetlosti
Osvijetlite svoje prostorije jednakomjernim i ujednačenim osvjetljenjem.

Jednostavno za čišćenje
Uz materijale koji su glatki i jednostavni za čišćenje vaš će dom od poda do stropa uvijek izgledati privlačno.

Specifikacije

Značajke žarulje
- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Pravokutna

Dizajn i završna obrada
- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost
- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 godina
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 2
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 100 lm/W

Razno
- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da

Druge značajke
- Jakost struje u žarulji: 150 mA

Potrošnja energije
- Faktor snage: 0.5

Dimenzije i masa proizvoda
- Neto težina: 0,53 kg
- Ukupna visina: 70 mm
- Ukupna duljina: 320 mm
- Ukupna širina: 320 mm

Servis
- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1700
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: I. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696162804
- Neto težina: 0,53 kg
- Bruto težina: 0,99 kg
- Visina: 41,8 cm
- Dužina: 8,9 cm
- Širina: 41,8 cm

Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.340

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com