

PHILIPS


Svjetlosna traka od
5 m, RGB

Svjetlosne trake


RGB

Prozirno

Prigušiva; RGB



8718696164242



Obojite svoj svijet Philips LED svjetlosnim trakama

Daljinski upravljač omogućuje jednostavno upravljanje svjetlosnom trakom za lagano prigušivanje osvjetljenja do prave razine. Promijenite boju prema svojim željama uz 30 unaprijed definiranih boja. Svjetlosne LED trake Philips lako se montiraju, režu na željenu veličinu i lijepe na bilo koju površinu

Lako postavljanje

- Rezanje na željenu veličinu

Plug and Play

- Plug-and-play: jednostavna montaža

Upravljanje

- Daljinski upravljač uključen je radi praktičnije upotrebe

Istaknute znač.

Rezanje na željenu veličinu

Svjetlosne trake lako ćete izrezati kako bi odgovarale vašem prostoru. Oznake za rezanje na svjetlosnim trakama označavaju gdje trebate rezati.

Plug-and-play: jednostavna montaža

Svjetlosne trake koje treba samo priključiti jednostavne su za montažu i moći ćete odmah u njima uživati. U kutiji se nalazi sve što vam je potrebno.

Daljinski upravljač uključen je radi praktičnije upotrebe

Birajte među raznim bojama svjetla, razinama prigušivanja te raznim unaprijed postavljenim postavkama rasvjete.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Mogućnost prigušivanja: Da

Dizajn i završna obrada

- Boja: Prozirna
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000
- Nominalni vijek trajanja: 20.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Prekidač za uključivanje/isključivanje na kabelu: Da
- Adapter za napajanje u kompletu: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 45
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 20 lm/W

Svjetla u nizu String / Lightstrip

- Mogućnost produljivanja: Ne

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetlosne trake
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Prigušivo, RGB boje

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 200 mA

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,205 kg
- Ukupna visina: 2,6 mm
- Ukupna duljina: 5.000 mm
- Ukupna širina: 10 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: -
- Boja svjetla: RGB
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696164242
- Neto težina: 0,28 kg
- Bruto težina: 0,32 kg
- Visina: 16 cm
- Dužina: 5,5 cm
- Širina: 16 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.453

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com