

PHILIPS


Svjetlosna traka od
2 m

Svjetlosne trake

3500 K

Prozirno

8718696164273



Vrhunsko svjetlo i stil

Linearno ugodno svjetlo za vaš prostor

Usklađivanje s interijerom

- Kompaktna veličina za mali prostor

Materijal i završna obrada


- Vrlo kvalitetni materijali

Istaknute znač.

Kompaktna veličina za mali prostor

Proizvod savršen za uklopanje u male prostore

Vrlo kvalitetni materijali



Izdržljiv i atraktivan materijal za atraktivnu i dugotrajnu investiciju.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Prozirna
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000
- Nominalni vijek trajanja: 20.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Prekidač za uključivanje/isključivanje na kabelu: Da
- Adapter za napajanje u kompletu: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 3500 K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 87 lm/W

Svjetla u nizu String / Lightstrip

- Mogućnost produljivanja: Ne

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetlosne trake
- Ugodno za oči: Ne

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 100 mA

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,116 kg
- Ukupna visina: 2,6 mm
- Ukupna duljina: 2.000 mm
- Ukupna širina: 8 mm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 830
- Boja svjetla: 3500
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Snaga žarulje u kompletu: 9
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste

- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696164273
- Neto težina: 0,17 kg
- Bruto težina: 0,21 kg
- Visina: 13,5 cm
- Dužina: 5,5 cm
- Širina: 13,5 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.374

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com