

PHILIPS


Svjetlosna traka od
2 m, RGB

Svjetlosne trake


RGB

Prozirno

Prigušiva; RGB



8718696164280



Šareno svjetlo koje odgovara vašem raspoloženju

Prilagodite ugodaj u prostoru bilo čemu što radite.

Usklađivanje s interijerom

- Kompaktna veličina za mali prostor

Materijal i završna obrada


- Vrlo kvalitetni materijali

Istaknute znač.

Kompaktna veličina za mali prostor

Proizvod savršen za uklapanje u male prostore

Vrlo kvalitetni materijali



Izdržljiv i atraktivan materijal za atraktivnu i dugotrajnu investiciju.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Prozirna
- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Prekidač za uključivanje/isključivanje na kabelu: Da
- Adapter za napajanje u kompletu: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 45

Svjetla u nizu String / Lightstrip

- Mogućnost produljivanja: Ne

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Hodnik
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Svjetlosne trake
- Ugodno za oči: Ne
- Dodatne značajke: Prigušivo, RGB boje

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 95 mA
- Učinkovitost: 18 lm/W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,116 kg
- Visina: 0,26 cm
- Dužina: 200 cm
- Širina: 1 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: –
- Boja svjetla: RGB
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da

- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696164280
- Neto težina: 0,17 kg
- Bruto težina: 0,21 kg
- Visina: 13,5 cm
- Dužina: 5,5 cm
- Širina: 13,5 cm



Datum izdavanja:
2025-02-18
Verzija: 0.359

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com