

PHILIPS

Žarulja

LED

40 W

E27

8718696167779



Upotpunite klasični izgled

Ovaj klasični kabel tvrtke Philips sadržava kombinaciju kabela od tkanine i metalne utičnice s klasičnom završnom obradom kako bi vašem životnom prostoru podario klasičnu notu. Za potpuni doživljaj, kombinirajte ga s LED žaruljom E27 iz klasičnog asortimana tvrtke Philips.

Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Vrlo kvalitetni materijali
- Podesiva duljina kabela

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Kabel

Istaknute znač.

Visokokvalitetan materijal [kabel]

Ovaj prekrasni kabel prekriven tkaninom osigurava da vaša svjetiljka visi ravno nakon ugradnje. Matirana satenska završna obrada metalne utičnice naglašava antikni izgled svake žarulje.

Podesiva duljina kabela [kabel]

Kabel je potpuno podesiv na različite visine pružajući fleksibilnost za različite mogućnosti modernog dinamičkog rasporeda viseće rasvjete iznad kuhinjskog otoka ili blagovaonskog stola.

Kabel

Žarulje tvrtke Philips možete koristiti u kombinaciji s jednim od kabela tvrtke Philips kako biste upotpunili svoje unutrašnje osvjetljenje i unijeli dojam industrijskog dizajna u svoj životni prostor.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Dodatna oprema
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne

Trajnost

- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 25.000
- Nominalni vijek trajanja: 10.950

Značajke svjetla

- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 0,00 lm/W

Razno

- Dodatne značajke: Dekorativno

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 330 mA
- CE oznaka: Da
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 120-240 V
- Potrošnja energije: 40 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Duljina: 10,7 cm

Nazivne vrijednosti

- Nazivna snaga: 40 W

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60
- Linijska frekvencija: 50 to 60
- Podnožje pričvrsnog elementa: E27

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696167779
- Neto težina: 0,43 kg
- Bruto težina: 0,48 kg
- Visina: 16,9 cm
- Dužina: 7,1 cm
- Širina: 16,9 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.1045

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com