PHILIPS

Stropna svjetiljka

Funkcionalno

MESON

8718696171073

Ugodno LED svjetlo koje je blago za oči

LED rasvjetna tijela Philips daju svjetlost koja je osmišljena tako da bude ugodna za oči.

Jednostavnost doživljaja

- Idealno za prostorije s niskim stropovima, omogućuje neometanu ugradnju i nenametljivo je rasvjetno tijelo.

Svjetlosni efekt

- Jako svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti

Sigurnost

- Nema štetnog UV zračenja

Montaža

- Ugrađeni upravljački program s priključkom za jednostavno postavljanje.

Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

Istaknute znač.

Prikladno za niske stropoveTanak dizajn
Jako svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti
Za potpuno osvjetljavanje prostora, odaberite ovo svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti i svaki će kutak sobe biti jednako osvijetljen.

Nema štetnog UV zračenja
Proizvod je dizajniran za uklanjanje svake mogućnosti štetnog UV zračenja.

Ugrađeni upravljački program s priključkom za jednostavno postavljanje.
Omogućuje sigurno i jednostavno postavljanje za koje nije potrebno znanje ni povezivanje žica.

Dug radni vijek, do 15.000 sati
LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada
- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

Trajnost
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla
- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K

Razno
- Ugodno za oči: Da

Dimenzije i masa proizvoda
- Neto težina: 0,152 kg
- Uvučeni dio: 105 mm
- Ukupna visina: 47 mm
- Ukupna duljina: 165 mm
- Ukupna širina: 165 mm
- Ugradbeno udubljenje u stropu: 15.0 cm x 15.0 cm

Servis
- Jamstvo: 1 godina

Tehničke specifikacije
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1280
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- Snaga žarulje u kompletu: 17
- IP šifra: IP20 | Zaštita za prste
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8718696171073
- Neto težina: 0,2 kg
- Bruto težina: 0,25 kg
- Visina: 19,6 cm
- Dužina: 5,6 cm
- Širina: 18 cm

8718696171073

Datum izdavanja:
2025-09-03
Verzija: 0.188

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com