

PHILIPS

Stropna žarulja s
usmjerenim svjetlom

Funkcionalno

MESON

Bijela



8718696173626



Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

LED rasvjetna tijela Philips daju svjetlost koja je dizajnirana za ugodu očiju.

Jednostavnost doživljaja

- Idealno za prostorije s niskim stropovima, omogućuje neometanu ugradnju i nenametljivo je rasvjetno tijelo.

Svjetlosni efekt

- Jako svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti

Sigurnost

- Nema štetnog UV zračenja

Montaža

- Ugrađeni upravljački program s priključkom za jednostavno postavljanje.

Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

Istaknute znač.

Prikladno za niske stropove Tanak dizajn

Jako svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti

Za potpuno osvijetljavanje prostora, odaberite ovo svjetlo s ravnomjernom raspodjelom svjetlosti i svaki će kutak sobe biti jednako osvijetljen.

Nema štetnog UV zračenja

Proizvod je dizajniran za uklanjanje svake mogućnosti štetnog UV zračenja.

Ugrađeni upravljački program s priključkom za jednostavno postavljanje.

Omogućuje sigurno i jednostavno postavljanje za koje nije potrebno znanje ni povezivanje žica.

Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Plastika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Ugodno za oči: Da

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,11 kg
- Dužina proreza: 12,5 cm
- Širina proreza: 12,5 cm
- Visina: 4,7 cm
- Dužina: 14 cm
- Uvučeni dio: 10,5 cm
- Širina: 14 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 900
- Boja svjetla: 3000
- Mrežno napajanje: 220-240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 12,5
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696173626
- Neto težina: 0,09 kg
- Bruto težina: 0,14 kg
- Visina: 14,3 cm
- Dužina: 15,1 cm
- Širina: 5,4 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915005806001



Datum izdavanja:
2024-04-20
Verzija: 0.234

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com