

# PHILIPS


Uvučena svjetiljka  
Pomeron

Ugradbene svjetiljke

2700 K

Bijela

Mogućnost prigušivanja



8718696173794



## Jedno rasvjetno tijelo. Vaš prekidač. Tri postavke osvjetljenja.

Stvorite odgovarajući ugođaj promjenom svjetline. Philipsova LED stropna svjetiljka SceneSwitch omogućuje vam uživanje u trima postavkama svjetline, savršenim za svaki trenutak. Nije potreban prigušivač ni dodatna montaža. Sve što vam treba je već postojeći prekidač.

### Usklađivanje s interijerom

- Dekorativna završna obrada u metalik boji

### Svjetlosni efekt

- Usmjereni snop jake svjetlosti

### Sigurnost

- Nema štetnog UV zračenja

### Upravljanje

- Zatamnivanje u koracima

### Trajnost

- Dug radni vijek, do 15.000 sati

# Istaknute znač.

## Dekorativna završna obrada u metalik boji

Završna obrada u modernoj metalik boji pruža moderan izgled.

## Usmjereni snop jake svjetlosti

Usmjerite svjetlo na određeni objekt, blagovaonski stol ili neki drugi dio prostorije kako biste privukli pažnju na ono što želite.

## Nema štetnog UV zračenja

Proizvod je dizajniran za uklanjanje svake mogućnosti štetnog UV zračenja.

## Zatamnjenje u koracima

Odaberite razinu prigušenja svjetla i napravite pravi ugođaj za svaku priliku.

## Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 7.500

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

## Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 30 stupnjevi
- Postojanost boja: 5 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

## Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Ugradbene svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo

## Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 44 mA
- Učinkovitost: 58 lm/W

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,113 kg
- Dužina proreza: 7.0 cm
- Širina proreza: 7.0 cm
- Visina: 6,2 cm
- Dužina: 9 cm
- Uvučeni dio: 3,5 cm
- Širina: 9 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

#### Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 107,4 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 330
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 5

- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

#### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696173794
- Neto težina: 0,11 kg
- Bruto težina: 0,17 kg
- Visina: 8,5 cm
- Dužina: 9,3 cm
- Širina: 9,3 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915005808501



Datum izdavanja:  
2024-09-17  
Verzija: 0.212

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)