

# PHILIPS

Stropna svjetiljka  
Shan od 12 W

Stropne svjetiljke

2700 K

Bijela

Senzor



8718699680534



## Svjetlo sa senzorom pokreta za praktičnost i dodatnu uštedu energije

Povećajte praktičnost dok štedite energiju. Philipsova LED stropna svjetiljka sa senzorom pokreta posredstvom senzora jednostavno se uključuje i isključuje, što znači da u sobe možete ulaziti ili iz njih izlaziti bez traženja prekidača. Širok raspon otkrivanja i LED tehnologija sa značajkom trenutnog uključivanja znače da je vaša kućna rasvjeta uključena samo kad vam je potrebna.

### Jednostavnost doživljaja

- Zahvaljujući ugrađenom automatskom senzoru pokreta, ovo rasvjetno tijelo automatski se uključuje kada ljudi prolaze kraj njega.
- Lako postavljanje

### Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

### Trajnost

- Ušteda energije
- Dug radni vijek, do 15.000 sati

# Istaknute znač.

## Integrirani senzor pokreta

### Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

## Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

## Ušteda energije

Štedi energiju, što je dobro za vaše financije i okoliš.

## Dug radni vijek, do 15.000 sati

LED tehnologija tvrtke Philips produžuje radni vijek proizvoda do 15.000 sati.

# Specifikacije

## Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

## Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000

## Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

### Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

### Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Senzor

### Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 108 mA
- Učinkovitost: 95 lm/W

### Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,38 kg
- Visina: 8 cm
- Dužina: 26 cm
- Širina: 26 cm

### Servis

- Jamstvo: 5 godina

### Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Promjer: 260 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1150
- Boja svjetla: 2700
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Ne
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 12
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I. klasa

### Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699680534
- Neto težina: 0,42 kg
- Bruto težina: 0,54 kg
- Visina: 8,2 cm
- Dužina: 30 cm
- Širina: 30 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929002215901



Datum izdavanja:  
2024-09-17  
Verzija: 0.463

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)