

PHILIPS

Stropna svjetiljka
Super Slim od 18 W

Stropne svjetiljke

4000 K

Bijela

Mogućnost prigušivanja



8718699680992



Jedno rasvjetno tijelo. Vaš prekidač. Tri postavke rasvjete.

Stvorite odgovarajući ugođaj promjenom svjetline. Philipsova LED stropna svjetiljka SceneSwitch omogućuje vam uživanje u trima postavkama svjetline, savršenim za svaki trenutak. Nije potreban prigušivač ni dodatna montaža. Sve što vam treba je već postojeći prekidač.

Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Savršeno za opuštanje i druženje

Usklađivanje s interijerom

- Izuzetno tanak dizajn

Jednostavnost doživljaja

- Ovo rasvjetno tijelo savršeno je za postavljanje na zid ili strop, a pruža vam i mogućnost prilagođavanja izgleda interijeru.
- Lako postavljanje

Svjetlosni efekt

- Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvijetljenje koje godi očima

Istaknute znač.

Savršeno za opuštanje i druženje

Dnevni boravak srce je svakog doma – mjesto na kojem se obitelji okupljaju i opuštaju, a gosti druže. Rasvjeta dnevnog boravka mora biti lako prilagodljiva raznim načinima uporabe tijekom dana. Pažljivo smještanje raznih izvora svjetlosti i igra sa slojevima svjetlosti mogu pomoći u stvaranju dojma prostornosti uz koji će prostorija odasati toplinom i dobrodošlicom.

Izuzetno tanak dizajn

Tanki dizajn idealan je za prostorije s niskim stropovima jer se svjetlo postavlja u ravnini s površinom.

Prilagodljiv zidni ili stropni nosač

Lako postavljanje

Bez gnjavaže prilikom montiranja. Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili strop i uključite i rasvjetno je tijelo spremno za rad.

Ravnomjerna raspodjela svjetlosti

Osvjetlite svoje prostorije jednakomjernim i ujednačenim osvjetljenjem.

Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba, Dnevna soba, Blagovaonica, Kuhinja, Kućni ured, Garaža
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Stropne svjetiljke
- Ugodno za oči: Da
- Dodatne značajke: Prigušivo

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 92 mA
- Učinkovitost: 94 lm/W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,58 kg
- Visina: 2,3 cm
- Dužina: 30 cm
- Širina: 30 cm

Servis

- Jamstvo: 5 godina

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
- Promjer: 300 mm
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 1700
- Boja svjetla: 4000
- Mrežno napajanje: Izmjenična struja 220 – 240
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 18
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: II. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699680992
- Neto težina: 0,54 kg
- Bruto težina: 0,64 kg
- Visina: 2,8 cm
- Dužina: 30 cm
- Širina: 29,5 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915005776801



Datum izdavanja:
2024-07-16
Verzija: 0.401

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com