

PHILIPS

Mliječna žarulja sa žarnom niti od 100 W A60 E27

LED

2700 K

1521 lm

15.000 h



8718699704162



Toplo bijelo svjetlo, bez kompromisa po pitanju kvalitete

Prepoznatljivi oblici koje znate i volite. Troše oko 80 % manje energije u odnosu na tradicionalne žarulje zahvaljujući najnovijoj LED tehnologiji za uštedu energije, a traju deset puta duže.

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršena za opću sobnu rasvjetu

Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Vintage stil, moderna LED tehnologija

Visokokvalitetno LED svjetlo koje traje desetljećima

- Dizajnirano za ugodnost vaših očiju

Istaknute znač.

Savršena za opću rasvjetu



Moderna rasvjeta uz standardne LED žarulje za jako osvijetljenje savršeno za opću sobnu rasvjetu.

Vintage stil, moderna LED žarulja

Žarulje LED Classic temelje se na standardnoj LED tehnologiji koja štedi energiju. Sada možete uživati u ovoj žarulji retro stila s najmodernijom tehnologijom u kombinaciji sa antiknim dizajnom.

Dizajnirano za ugodnost vaših očiju



Nije teško primijetiti da jaka rasvjeta može opteretiti oči. Prevelika svjetlost uzrokuje odsjaj. Ako je previše mekana, doživjet ćete treperenje. Sada možete nježno osvijetliti svoj svijet pomoću LED dioda dizajniranih za ugodu oči koje stvaraju savršeni ugodaj za vaš dom.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Glass

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Jamstvo

- Jamstveno razdoblje: 2 godine

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 1521 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Korelirana temperatura boje (Nom): 2700 K
- Svjetlosni tok: 1.521 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 144,00 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699704162
- EOC: 871869970416200
- Naziv proizvoda: LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.52

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.52
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 100 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): D
- Potrošnja energije: 10,5 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 104 mm
- Ukupna duljina: 104 mm
- Ukupna širina: 60 mm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60
- Promjer: 60 mm
- Registracijski broj za EPREL: 387431
- Referenca za mjerenje toka: Sphere
- Prigušivo: Ne
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Linijska frekvencija: 50 to 60
- Podnožje pričvrstnog elementa: E27

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699704162
- Neto težina: 0,03 kg
- Bruto težina: 0,05 kg
- Visina: 12 cm
- Dužina: 6,6 cm
- Širina: 6,6 cm



Datum izdavanja:
2025-09-13
Verzija: 0.415

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com