

PHILIPS

Žarulja od 100 W,
A60, E27, 2 kom.

LED

4000 K

1521 lm

15.000 h



8718699726959



Svijetla LED rasvjeta odlične kvalitete svjetla

Najmodernija LED žarulja koja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah ćete ostvariti uštede energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Dizajnirano za ugodnost vašim očima

Odaberite održivo rješenje

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina

Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Jednostavna LED žarulja za svakodnevnu uporabu

Istaknute znač.

Nježne LED diode, blage za oči



Lako je primijetiti kako jaka rasvjeta može uzrokovati naprezanje očiju. Ako je previše svijetlo, blijedi vam. Ako je previše blago, dogodi vam se treperenje. Sada možete polako osvijetliti vaš svijet pomoću LED žarulja koje su blage za oči i koje kreiraju savršeni ugođaj u vašem domu.

Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

Jednostavna LED žarulja za svakodnevnu uporabu



Svakodnevna LED žarulja tvrtke Philips savršena je žarulja za osnovne potrebe rasvjete. Pruža predivno svjetlo i pouzdanu učinkovitost koju očekujete od LED žarulje, a po pristupačnoj cijeni.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Vrste stakla: Matirano
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 11 cm
- Širina: 6 cm

Dizajn i završna obrada

- Materijal: Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Zaštita okoliša

- Disposal of the product: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 4000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 1521 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Korelirana temperatura boje (Nom): 4000 K
- Svjetlosni tok: 1.521 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 121,00 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značajke

- Učinkovitost: 121 lm/W
- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699726959
- EOC: 871869972695900
- Naziv proizvoda: LED 100W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.5

Potrošnja energije

- Faktor snage: >0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 12,5 W
- Ekvivalentna snaga: 100 W
- Potrošnja energije: 12,5 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 11 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000 sat(i)

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz
- Registracijski broj za EPREL: 391877
- Referenca za mjerenje toka: Sphere
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Linijska frekvencija: 50 to 60 Hz
- Prigušivo: Ne
- Podnožje pričvrstnog elementa: E27

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699726959
- Neto težina: 0,1 kg
- Bruto težina: 0,12 kg
- Visina: 10,8 cm
- Dužina: 6,3 cm
- Širina: 10 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929001312422



Datum izdavanja:
2024-09-10
Verzija: 0.241

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com