PHILIPS

Reflektorska od 50 W, PAR16 GU10, 3 kom.

LED

2700 K

355 lm

15.000 h

8718699776114

A ↑ G F

Iskusite toplo bijelo LED svjetlo

Philips LED žarulja pruža efekt predivnog, iznimno toplog svjetla, izuzetno dug vijek trajanja te trenutne znatne uštede energije. Zahvaljujući toploj temperaturi boje koja podsjeća na plamen, ova je žarulja savršen odabir za ugodnu atmosferu.

Vrlo kvalitetno svjetlo
- Pravo toplo bijelo svjetlo nalik svjetlu klasične žarulje

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje
- Oblik i veličina slični su onima halogenog reflektora

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom
- Savršena za naglašenu rasvjetu

Istaknute znač.

Pravo toplo bijelo svjetlo nalik svjetlu klasične žarulje

Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K, čime omogućava topao ugođaj savršen za opuštanje. Ovo svjetlo od 2700 K idealno je za dizajn kućne rasvjete.

Zamjenjuje halogenu spot svjetiljku

Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovo je moderni LED reflektor. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene reflektore.

Savršena za naglašenu rasvjetu

Moderna rasvjeta s prepoznatljivim širokim snopom svjetla (36 stupnjeva) – ova LED spot reflektorska žarulja pogodna je i za naglašenu i za generalnu rasvjetu. Može se koristiti u ugradnim rasvjetnim tijelima i svjetiljkama s više žarulja pa je idealna za uporabu u kuhinji, iznad kuhinjskog otoka te u dnevnim boravcima i blagovaonicama.

Specifikacije

Značajke žarulje
- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Glass

Trajnost
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla
- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 355 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 77 lm/W

Razno
- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Podaci o ambalaži
- EAN: 8718699776114
- EOC: 871869977611400
- Naziv proizvoda: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 3SRT6

Potrošnja energije
- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F
- Potrošnja energije: 4,6 W

Dimenzije i masa proizvoda
- Ukupna visina: 54 mm
- Ukupna duljina: 54 mm
- Ukupna širina: 50 mm

Nazivne vrijednosti
- Nazivni vršni intenzitet: 700 cd

Tehničke specifikacije
- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 387358

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8718699776114
- Neto težina: 0,14 kg
- Bruto težina: 0,17 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 11,5 cm

Datum izdavanja:
2025-09-17
Verzija: 0.244

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com