

PHILIPS

Osnovni komplet: 2 E27 pametne žarulje (1100)

Hue White

Do 1055 lumena*

Meko bijelo svjetlo

Jednostavno postavljanje

Hue Bridge u kompletu



8719514289116



Jednostavna pametna rasvjeta

Započnite koristiti svoj sustav pametne rasvjete s kompletom Starter kit, koji sadrži dvije pametne žarulje mekog bijelog svjetla i Hue Bridge. To je cjelovit komplet za prilagođeno upravljanje kućnom rasvjetom i svim njenim sjajnim značajkama.

Neograničene mogućnosti

- Upravlajte svjetlima i kad ste podalje od kuće
- Vratite se u dom okupan svjetlom
- Pomoću pametnih svjetala postignite dojam da ste kod kuće
- Glasovno upravljanje svjetlima

Istaknute znač.

Upravlajte svjetlima i kad niste kod kuće



Aplikacija Philips Hue app pruža vam potpuni nadzor nad rasvjetom, čak i kad niste kod kuće. Daljinski uključite i isključite svjetla koristeći samo aplikaciju kako bi vaš dom uvijek bio osvjetljen onako kako želite.

Vratite se u osvjetljen dom




Aplikaciju Philips Hue app možete postaviti da prepoznaje kad se približavate kući. Čak i prije nego što izidete iz automobila ili zakoračite putom, vaša će se odabrana pametna svjetla automatski uključiti.

Postignite dojam da ste kod kuće



Pomoću aplikacije Philips Hue app zakažite rutinsko uključivanje svjetala kad niste kod kuće. Vaša pametna svjetla uključit će se u odabrano vrijeme, a ponekad i nekoliko minuta prije ili kasnije, kako bi oponašala vašu prisutnost u kući.

Upravlajte glasom



Ako ste povezani s Hue mostom, svoja svjetla možete upariti s uslugama Alexa, Apple HomeKit i Google Assistant te njima upravljati pomoću glasa. Jednostavne glasovne naredbe omogućuju vam uključivanje i isključivanje svjetala, mijenjanje njihovog intenziteta te čak i postavljanje svjetlosnog ugodaja.

Specifikacije

Dimenzije žarulje

- Dimenzije (ŠxVxD): 61x110

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela

Zaštita okoliša

- Radna vlažnost: 5 % < vlažnost < 95 % (bez kondenzacije)
- Radna temperatura: -10 °C – 45 °C

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da

Jamstvo

- 2 godine: Da

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514289116

Potrošnja energije

- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Težina: 73 g
- Tehnologija žarulje: LED
- Navoj/grlo: E27
- Izlazna snaga u lumenima pri 2700 K: 1.055 lm
- Registracijski broj za EPREL: 403542

Bridge

- Promjer: 88 mm
- Frekvencijski pojas: 2400–2483,5 MHz
- Visina: 26 mm
- Maks. broj dodataka: 12
- Maks. broj žarulja: 50
- Opcije montiranja: Stolni, Zid
- Adapter za napajanje: 100 – 240 V izmjenične struje / 50 – 60 Hz
- Potrošnja energije: 250mA max

Žarulja

- Temperatura boje: 2700K
- Promjer: 61 mm
- Oblik: A60
- Visina: 110 mm
- Ulazni napon: 220V–240V
- Vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Izlazno svjetlo: Meko bijelo svjetlo
- Izlazna snaga u lumenima: 1100 lm
- Maks. potrošnja tijekom rada: 9,5 W
- Maks. potrošnja u stanju pripravnosti: 0.5 W
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Faktor snage: >0.5
- Nazivni vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Mogućnost nadogradnje softvera: Da
- Pokretanje: Trenutna jačina svjetla od 100 %
- Snaga: 10 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth i Zigbee
- Mogućnost nadogradnje softvera: Kada je uspostavljena veza sa značajkom Hue Bridge

Prekidač

- IP klasa: IP 20

Što se nalazi u kutiji?

- Bridge: 1
- Ethernet mrežni kabel: 1
- Hue žarulje: 2
- Adapter za napajanje: 1

Što je podržano

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- HomeKit kompatibilnost: YES
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji
- Glasovni pomoćnici: Amazon Alexa, Apple HomeKit (putem Hue mosta), Pomoćnik za Google, Microsoft Cortana (putem Hue mosta)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see “End of Support Policy”)

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514289116
- Neto težina: 0,41 kg
- Bruto težina: 0,76 kg
- Visina: 14 cm
- Dužina: 14,6 cm
- Širina: 17,6 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929002469201



Datum izdavanja:
2024-09-18
Verzija: 0.628

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com