

PHILIPS

1 kom. žarulje u obliku kugle sa žarnom niti G125 E27

Hue White Ambiance
Filament

Od tople do hladne bijele

Trenutačno upravljanje putem
značajke Bluetooth

Upravljanje aplikacijom ili
glasom*

Dodajte Hue Bridge za pristup
dodatnim funkcijama



8719514301542



Jednostavna pametna rasvjeta

Najveća i najsmionija vintage pametna žarulja, G125 žarulja nudi svjetlost od tople do hladne bijele, sadrži elegantnu spiralnu žarnu nit i standardnu E27 bazu te sve pametne značajke sustava.

Neograničene mogućnosti

- Starinski dizajn u kombinaciji sa suvremenim mogućnostima

Jednostavna pametna rasvjeta

- Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth
- Glasovno upravljanje svjetlima*
- Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću mekog bijelog svjetla
- Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge

Istaknute znač.

Starinski dizajn u kombinaciji sa suvremenim mogućnostima



S pametnim žaruljama sa žarnom niti postignite popularan izgled Edisonovih žarulja s uočljivim svijetlećim unutarnjim navojem i prozirnom kuglom.

Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth



Uz pomoć aplikacije Hue Bluetooth možete kontrolirati pametna svjetla Hue u jednoj prostoriji svog doma. Dodajte do 10 pametnih svjetala i sve kontrolirajte samo dodiranjem jednog gumba na mobitelu.

Glasovno upravljanje svjetlima*



Upravlajte svjetlima uz pomoć glasa i oslobodite ruke! Jednostavne glasovne naredbe omogućuju vam upravljanje većim brojem svjetala u prostoriji ili pak jednom svjetiljkom. *Radi s uslugama Google Assistant i Amazon Alexa.

Stvorite odgovarajući ugođaj pomoću mekog bijelog svjetla



Žarulje i rasvjetna tijela Hue imaju meko bijelo svjetlo. Ta pametna svjetla s mogućnošću prigušivanja od jakog dnevnog do slabog noćnog svjetla omogućuju vam da svoj dom ispunite odgovarajućom jačinom toplog svjetla kad vam je to potrebno.

Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge



Bridge otključava značajke koje pametnu rasvjetu doista čine pametnom — upravljanje izvan doma, glasovno upravljanje, automatizirano osvjetljenje i još mnogo toga. Dodajte rješenje Bridge svojim postavkama kako biste stvorili zadivljujuća iskustva, iskoristite tehnologiju koja je sigurna i pouzdana te još mnogo toga. Bridge je ključ za pametnu rasvjetu kakvu još niste vidjeli.

Specifikacije

Dimenzije žarulje

- Dimenzije (ŠxVxD): 125x192

Zaštita okoliša

- Radna vlažnost: 5 % < vlažnost < 95 % (bez kondenzacije)
- Radna temperatura: -20 °C do 45 °C

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da

Jamstvo

- 2 godine: Da

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514301542

Potrošnja energije

- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): G

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Izlazna snaga u lumenima pri 4000 K: 550 lm
- Težina: 109
- Tehnologija žarulje: LED
- Navoj/grlo: E27
- Izlazna snaga u lumenima pri 2700 K: 550 lm
- Registracijski broj za EPREL: 400280

Žarulja

- Temperatura boje: 2200-4500K
- Promjer: 125 mm
- Oblik: G125
- Visina: 192 mm
- Ulazni napon: 220V-240V
- Vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Izlazno svjetlo: Od toplog do hladnog bijelog svjetla
- Izlazna snaga u lumenima: 550 lm
- Maks. potrošnja tijekom rada: 7 W
- Maks. potrošnja u stanju pripravnosti: 0.5 W
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Faktor snage: 0.6
- Nazivni vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Mogućnost nadogradnje softvera: kada je uspostavljena veza s aplikacijom Bluetooth ili značajkom Hue Bridge
- Pokretanje: Trenutna jačina svjetla od 100 %
- Snaga: 7 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth i Zigbee
- Mogućnost nadogradnje softvera: Kada je uspostavljena veza s aplikacijom Bluetooth ili značajkom Hue Bridge

Što se nalazi u kutiji?

- Hue žarulje: 1

Što je podržano

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- HomeKit kompatibilnost: Yes
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji
- Glasovni pomoćnici: Amazon Alexa, Pomoćnik za Google, Apple HomeKit (putem Hue mosta), Microsoft Cortana (putem Hue mosta)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514301542
- Neto težina: 0,11 kg
- Bruto težina: 0,26 kg
- Visina: 20,9 cm
- Dužina: 14 cm
- Širina: 14,6 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929002478101



Datum izdavanja:
2024-04-22
Verzija: 0.409

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com