

PHILIPS

Reflektorska od 20
W, MR16 GU5.3

LED

2700 K

230 lm

15.000 h



8719514307605



Svijetla LED rasvjeta odlične kvalitete

Philips LED reflektorske žarulje pružaju usmjereni snop jarke svjetlosti, dugo trajanje i znatnu uštedu energije

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Bez vidljivog treperenja
- Pravo toplo bijelo svjetlo nalik svjetlu klasične žarulje

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima halogenog reflektora

Istaknute znač.

Bez vidljivog treperenja

Svjetlo koje ubrzano treperi može biti naporno za oči, izazvati glavobolje, pa čak i dovesti do napadaja kod osoba s fotoosjetljivom epilepsijom. Ne samo da je neugodno, nego je i nepotrebno. LED svjetlo može treperiti zbog brzog odgovora na struju upravljačke jedinice. Međutim, LED svjetla tvrtke Philips dizajnirana su tako da se minimiziraju varijacije u izlaznoj struji upravljačke jedinice i tako eliminiraju faktori koji izazivaju treperenje. Stoga nećete primijetiti čak ni trunku treperenja.

Pravo toplo bijelo svjetlo nalik svjetlu klasične žarulje



Ova žarulja ima temperaturu boje 2700 K, čime omogućava topao ugođaj savršen za opuštanje. Ovo svjetlo od 2700 K idealno je za dizajn kućne rasvjete.

Zamjenjuje halogenu spot svjetiljku



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovo je moderni LED reflektor. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene reflektore.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU5.3
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Glass

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 230 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 79 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514307605
- EOC: 871951430760500
- Naziv proizvoda: LED 20W MR16 WW 36D RF ND SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.6
- Napon: 12V AC electronic V
- Ekvivalentna snaga: 20 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F
- Potrošnja energije: 2,9 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 46 mm
- Ukupna duljina: 45,5 mm
- Ukupna širina: 51 mm

Nazivne vrijednosti

- Nazivni vršni intenzitet: 560 cd

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: –
- Registracijski broj za EPREL: 421456

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514307605
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,07 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2025-08-30
Verzija: 0.399

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com