

PHILIPS

Reflektorska od 50 W, PAR16 GU10

LED

2700/2500/2200 K

355 lm

15.000 h



8719514307780



Jedna svjetiljka. Vaš prekidač. Tri postavke osvjetljenja.

Promijenite ambijent svoje sobe kako bi odgovarao onom što radite. Uz LED svjetiljku SceneSwitch tvrtke Philips, lako mijenjajte postavke iz jarke tople svjetlosti, u prirodnu svjetlost ili u udobni, topli sjaj. Sve što vam treba je već postojeći prekidač.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Svjetlost posvuda

Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Vratite žarulju na zadane tvorničke postavke
- Nije potreban prekidač za prigušivanje niti dodatna montaža
- Žarulja može memorirati vašu posljednju postavku

Istaknute znač.

Svjetlost posvuda

Zahvaljujući inovativnom i antiknom dizajnu ova LED žarulja sprječava stvaranje sjene koje se obično pojavljuju na rubu svjetlosnog snopa. Rezultat? Prirodno toplo bijelo svjetlo posvuda.

Ponovno postavljanje (Scene Switch)



Ako se koristi više žarulja i više nisu sinkronizirane, samo pritisnite prekidač (uključite ga i isključite u roku od 1 sekunde) kako biste žarulje vratili na zadane tvorničke postavke.

Plug and play



Nije potrebno ni dodatno postavljanje ni prekidač za prigušivanje. Ta žarulja nije prikladna za upotrebu s prigušivačem. Ako je upotrebljavate uz prigušivač, postavite ga na 100 % svjetline.

Automatska memorija (Scene Switch)



Ova žarulja Scene Switch ima ugrađen memorijski čip koji omogućuje memoriranje posljednje postavke rasvjetle ako se prekidač isključi na duže od 6 sekundi. Ako ne mijenjate aktivnosti često, žarulja će biti u vama omiljenom načinu rada kada je ponovo uključite.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektor usmjerenog snopa
- Utičnica: GU10
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Glass

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Jamstvo

- Jamstveno razdoblje: 2 godine

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2200–2500–2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 355 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korelirana temperatura boje (Nom): 2700, 2500, 2200 K
- Svjetlosni tok: 355 lm
- Vrijednost stroboskopskog učinka (SVM): 0,4
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 73,00 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Topli sjaj, SceneSwitch

Druge značajke

- Sukladno s uredbom RoHS: Da

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Naziv proizvoda: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Snaga

- Faktor snage (razlomak): 0.5

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220–240 V
- Ekvivalentna snaga: 50 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): F
- Potrošnja energije: 4,8 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 54 mm
- Ukupna duljina: 54 mm
- Ukupna širina: 50 mm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 15.000
- Nazivni vršni intenzitet: 600 cd

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60
- Promjer: 50 mm
- Registracijski broj za EPREL: 1825225
- Referenca za mjerenje toka: Narrow Cone
- Prigušivo: Ne
- Vrijednost treperenja (PstLM): 1
- Linijska frekvencija: 50 to 60
- Podnožje pričvrstnog elementa: GU10

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514307780
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,07 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2025-09-24
Verzija: 0.392

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com