

PHILIPS

Reflektorska PAR16
GU10

LED

3000 K

550 lm

15.000 h



8719514308633



Iskusite toplo bijelo LED svjetlo

Philips LED žarulja pruža efekt predivnog, iznimno toplog svjetla, izuzetno dug vijek trajanja te trenutne znatne uštede energije. Zahvaljujući toploj temperaturi boje koja podsjeća na plamen, ova je žarulja savršen odabir za ugodnu atmosferu.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Hladna svjetlost koja potiče aktivnost

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima halogenog reflektora

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Snop od 120° – reflektorska

Istaknute znač.

3500 K [LED žarulje]



Ova žarulja ima temperaturu boje od 3500 K, pa pruža hladno svjetlo koje

ispunjava energijom, savršeno za ugodaj dobrodošlice za druženje s prijateljima ili opuštanje uz knjigu.

Zamjenjuje halogenu spot svjetiljku



Uz dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovo je moderni LED reflektor. Savršena održiva zamjena za tradicionalne halogene reflektore.

Snop od 120° – reflektorske [LED žarulje]

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Reflektorska žarulja širokog snopa
- Utičnica: GU10
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Glass

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 3000 K
- Nominalni svjetlosni tok: 550 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 830 | CCT of 3000K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 112 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514308633
- EOC: 871951430863300
- Naziv proizvoda: LEDClassic 550lm GU10 WH 120D ND1PF SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): E
- Potrošnja energije: 4,9

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 54 mm
- Ukupna duljina: 54 mm
- Ukupna širina: 50 mm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 1825202

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514308633
- Neto težina: 0,05 kg
- Bruto težina: 0,07 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2025-09-10
Verzija: 0.226

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com