

PHILIPS

Svijeća od 40 W,
P45 E14, 4 kom.

LED

2700 K

470 lm

15.000 h



8719514313583



Najmodernije LED svjetlo za dom

Najmodernija LED žarulja koja pruža rješenje opće rasvjete za svakodnevne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Odmah ćete ostvariti uštede energije i smanjiti učestalost zamjene žarulja, bez potrebe za kompromisom po pitanju kvalitete rasvjete.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Bez vidljivog treperenja

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima iluminacijske žarulje u obliku svijeće

Odaberite održivo rješenje

- Ušteda do 90 % energije

Istaknute znač.

Bez vidljivog treperenja

Svjetlo koje ubrzano treperi može biti naporno za oči, izazvati glavobolje, pa čak i dovesti do napadaja kod osoba s fotoosjetljivom epilepsijom. Ne samo da je neugodno, nego je i nepotrebno. LED svjetlo može treperiti zbog brzog odgovora na struju upravljačke jedinice. Međutim, LED svjetla tvrtke Philips dizajnirana su tako da se minimiziraju varijacije u izlaznoj struji upravljačke jedinice i tako eliminiraju faktori koji izazivaju treperenje. Stoga nećete primijetiti čak ni trunku treperenja.

Oblik i veličina slični su onima iluminacijske žarulje u obliku svijeće

Dizajn predivnog oblika i prepoznatljive dimenzije ovu standardnu štednu LED žarulju u obliku svijeće čine suvremenom. Savršena održiva zamjena za tradicionalne, standardne iluminacijske žarulje u obliku svijeće.

Ušteda do 90 % energije



Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez smanjenja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 90 % energije zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti ili halogenih žarulja

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Iluminacijska žarulja širokog snopa
- Utičnica: E14
- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Završna obrada žarulje: Matirana
- Bulb Material: Plastic

Dimenzije žarulje

- Visina: 8,8 cm
- Širina: 4,5 cm

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 80
- Temperatura boje: 2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: trenutna puna svjetlost
- Šifra boje: 827 | CCT of 2700K

Razno

- Ugodno za oči: Ne

Druge značajke

- Učinkovitost: 95 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514313583
- EOC: 871951431358300
- Naziv proizvoda: LED 40W P45 E14 WW FR ND 4PF/6 DISC

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.51
- Napon: AC 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Potrošnja energije: 4,9 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 8,8 cm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50–60 Hz

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514313583
- Neto težina: 0,08 kg
- Bruto težina: 0,11 kg
- Visina: 11,5 cm
- Dužina: 4,6 cm
- Širina: 18,6 cm



Datum izdavanja:
2025-06-13
Verzija: 0.389

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com