

PHILIPS

Prozirna žarulja sa žarnom niti od 60 W G93 E27

LED

2200 – 2700 K

806 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8719514323957



Iskusite toplo bijelo LED svjetlo s mogućnošću prigušivanja

LED žarulje tvrtke Philips pružaju predivno, toplo bijelo svjetlo, izuzetno dug vijek trajanja i znatnu trenutnu uštedu energije. Zahvaljujući čistom i elegantnom dizajnu ova je žarulja savršena zamjena klasičnim matiranim žaruljama.

Odaberite održivo rješenje

- Ušteda do 90 % energije

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršena za opću sobnu rasvjetu

Istaknute znač.

Ušteda do 90 % energije



Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez smanjenja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 90 % energije zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti ili halogenih žarulja

Savršena za opću rasvjetu



Moderna rasvjeta uz standardne LED žarulje za jako osvjetljenje savršeno za opću sobnu rasvjetu.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Žarulja u obliku kugle širokog snopa
- Utičnica: E27
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Glass

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2200-2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 806 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 45
- Šifra boje: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 136 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Topli sjaj

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514323957
- EOC: 871951432395700
- Naziv proizvoda: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.6
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): D
- Potrošnja energije: 5,9 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 137 mm
- Ukupna duljina: 137 mm
- Ukupna širina: 95 mm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 453252

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514323957
- Neto težina: 0,06 kg
- Bruto težina: 0,11 kg
- Visina: 18,2 cm
- Dužina: 10,2 cm
- Širina: 13 cm



Datum izdavanja:
2025-09-13
Verzija: 0.425

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com