PHILIPS

Prozirna žarulja u obliku svijeće sa žarnom niti od 40 W, B35 E14

LED

2200 – 2700 K

470 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja

8719514324213

A ↑ G D



Iskusite toplo bijelo LED svijetlo s mogućnošću prigušivanja

Philips LED prozirne žarulje u obliku svijeće pružaju efekt predivnog, blistavog svjetla i izuzetno dug vijek trajanja. Ova žarulja predivno izgleda bilo da je uključena ili isključena i savršeno odgovara visećim rasvjetnim tijelima s malim (E14) grlima.

Odaberite održivo rješenje
- Ušteda do 90 % energije

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom
- Savršeno za dekorativna rasvjetna tijela

Istaknute znač.

Ušteda do 90 % energije

Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez smanjenja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 90 % energije zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti ili halogenih žarulja

Savršeno za dekorativno rasvjetno tijelo

LED žarulje u obliku svijeće tvrtke Philips predstavljaju modernu rasvjetu i upotrebljavaju za dekorativna rasvjetna tijela kao što su lusteri, stropni ventilatori, rasvjetne trake za stoliće za šminkanje i stupne svjetiljke.

Specifikacije

Značajke žarulje
- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Svijeća širokog snopa
- Utičnica: E14
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Glass

Trajnost
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša
- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2200-2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 138 lm/W

Razno
- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Topli sjaj

Podaci o ambalaži
- EAN: 8719514324213
- EOC: 871951432421300
- Naziv proizvoda: LED classic 40W B35 E14 CL WGD90 SRT4

Potrošnja energije
- Faktor snage: 0.6
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): D
- Potrošnja energije: 3,4 W

Dimenzije i masa proizvoda
- Ukupna visina: 97 mm
- Ukupna duljina: 97 mm
- Ukupna širina: 35 mm

Tehničke specifikacije
- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 1109139

Dimenzije i težina pakiranja
- EAN/UPC – proizvod: 8719514324213
- Neto težina: 0,01 kg
- Bruto težina: 0,03 kg
- Visina: 14,6 cm
- Dužina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm

Datum izdavanja:
2025-09-13
Verzija: 0.460

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com