

PHILIPS

Prozirna žarulja u obliku
svijeće sa žarnom niti od
40 W, P45 E14

LED

2200 – 2700 K

470 lm

15.000 h

Mogućnost prigušivanja



8719514324398



Iskusite toplo bijelo LED svijetlo s mogućnošću prigušivanja

Blistave, prozirne LED žarulje tvrtke Philips pružaju efekt predivnog, blistavog svjetla i izuzetno dug vijek trajanja. Ova žarulja predivno izgleda bilo da je uključena ili isključena i savršeno odgovara ukrasnim rasvjetnim tijelima s malim (E14) grlima.

Odaberite održivo rješenje

- Ušteda do 90 % energije

Kreirajte odgovarajuću rasvjetu za svoj dom

- Savršeno za dekorativna rasvjetna tijela

Istaknute znač.

Ušteda do 90 % energije



Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez

smanjenja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 90 % energije zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti ili halogenih žarulja

Savršeno za dekorativno rasvjetno tijelo



LED žarulje tvrtke Philips predstavljaju modernu rasvjetu i upotrebljavaju se za dekorativna rasvjetna tijela kao što su lusteri, stropni ventilatori, rasvjetne trake za stolice za šminkanje i stupne svjetiljke.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Iluminacijska žarulja širokog snopa
- Utičnica: E14
- Mogućnost prigušivanja: Da
- Završna obrada žarulje: Prozirna
- Bulb Material: Glass

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000
- Nominalni vijek trajanja: 15.000

Zaštita okoliša

- Odlaganje proizvoda: Odlaganje proizvoda na kraju njegovog (ekonomskog) životnog vijeka izvršite sukladno lokalnim propisima i nemojte ga odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje proizvoda pridonijet će sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Značajke svjetla

- Indeks reprodukcije boja (CRI): 90
- Temperatura boje: 2200-2700 K
- Nominalni svjetlosni tok: 470 lm
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: 0.5
- Šifra boje: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Svjetlosna učinkovitost (ocijenjena) (Nom): 138 lm/W

Razno

- Ugodno za oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne značajke: Prigušivo, Topli sjaj

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514324398
- EOC: 871951432439800
- Naziv proizvoda: LED classic 40W P45 E14 WGD90 CL SRT4

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.6
- Napon: 220-240 V
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): D
- Potrošnja energije: 3,4 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Ukupna visina: 80 mm
- Ukupna duljina: 80 mm
- Ukupna širina: 45 mm

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60
- Registracijski broj za EPREL: 1109144

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514324398
- Neto težina: 0,02 kg
- Bruto težina: 0,04 kg
- Visina: 12,7 cm
- Dužina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdavanja:
2025-09-17
Verzija: 0.440

© 2025 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com